

MC 130

HiFi-Micro-System

- 2 x 10 Watt Musikleistung
- Incredible Surround
- Digital Sound Control
- Dynamischer Bass Booster
- RDS-Digital-Tuner mit 40 Stationsspeichern
- 20 CD-Titel programmierbar
- CD-RW-kompatibel
- Stereo-Cassetten-Deck
- Uhr mit Weckfunktion für CD und Radio, Sleep-Timer
- Bass-Reflex-Lautsprechersystem



PHILIPS



MC 130

HiFi-Micro-System

Ausstattung Tuner

- Tunertyp: Digital-Tuner
- Radio Daten System: Radiotext, Sendername, Tagesnachrichten, Verkehrsnachrichten
- Wellenbereiche: UKW / MW / LW
- Programmspeicherplätze: 40
- Senderprogrammierung: automatisch
- Sendereinstellung: Suchlauf, Einzelschritte vor-/rückwärts

Ausstattung Verstärker

- Musikleistung (Watt): 2 x 10
- Sinusleistung (Watt): 2 x 5
- Digitaler Sound-Controller: Klangeffekte (Rock, Pop, Jazz, Klassik)
- Dynamischer Bass Booster
- Incredible Surround
- Mute-Funktion

Ausstattung CD-Player

- CD-Lademechanismus: Top-Lader, CD-Sichtfenster, beleuchtet mit Spiegeleffekt
- Programmierbare CD-Titel: 20
- CD-Typen: Audio-CD, CD-R, CD-RW
- CD-Wiedergabe-Funktionen: Play, Pause, Stop, Shuffle, Programm, Suchlauf vor-/rückwärts, Titelsprung vor-/rückwärts, Repeat Titel, CD, Programm

Ausstattung Cassettenteil

- 1 Stereo-Cassetten-Deck
- Bedienung: mechanisch
- CD-Synchro-Start-Aufnahme
- Aufnahmeaussteuerung: automatisch
- Bandendabschaltung: automatisch

Uhr / Timer

- Weckmöglichkeiten: CD, Tuner
- Sleep Timer: 15, 30, 45, 60 Minuten
- Zeiteinstellung: automatisch über RDS

Display

- Displaytyp: LCD
- Beleuchtung: orange

Stereo-Lautsprecher

- Lautsprechersystem: Bass-Reflex
- Breitband-Lautsprecher-Durchmesser (cm): 10
- Lautsprechergrill: Metall
- Abmessungen (B x H x T/cm): 14,0 x 23,1 x 20,3

Fernbedienung

- Tastenanzahl: 21

Anschlüsse oben

- Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke, Stereo

Anschlüsse hinten

- AUX-Eingänge (Audio): 1, Cinch-Buchse
- Antennen-Eingang: 75 Ohm, koaxial

Stromversorgung

- Netzspannung (V): 230
- Netzfrequenz (Hz): 50
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 2

Farbe

- Gerätefarbe: Schwarz / Silber

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm): 14,0 x 23,5 x 26,4

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 7,4

Lieferumfang

- Fernbedienung

EAN: 8710895745895 (/22)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
3/03/L (01)

www.philips.de

