



Micro HiFi Systeem

- **Uitgangsvermogen 2 x 10 watt (MPO).**
- **Digitale RDS tuner, 40 voorkeurzenders (autostore).**
- **Full Range Bass Reflex Speaker Systeem.**
- **Dynamic Bass Boost.**
- **Digital Sound Control.**
- **Programmeerbare CD-speler (toploader met spiegel).**
- **Mechanisch bediend cassettedeck met CD-synchro functie.**
- **Klok met wekfunctie en sleeptimer.**
- **Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.**



Micro HiFi Systeem



Radio

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Autostore, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesysteem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen en op het LCD-display worden weergegeven.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.

Versterker

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Bass Reflex Speaker Systeem voor een krachtige geluidsweergave.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Digital Sound Control met 4 mogelijkheden: classic, rock, pop en jazz.
- Uitgangsvermogen 2 x 10 watt (MPO)

CD-speler

- CD-speler is als top loader gepositioneerd met spiegel.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Cassette-deck

- Mechanisch cassette-deck.
- Automatische opnamesterkteregeling.
- Automatische bandtypeselectie.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een CD.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Elektronische snelheidsregeling en auto stop.

Aansluitingen

- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Algemeen

- Klok met wekfunctie. De klok wordt automatisch (m.b.v. RDS) op de juiste tijd ingesteld.
- Wekken met CD of radio.
- Instelbare slaaptimer 60, 45, 30 en 15 minuten.
- Overzichtelijk LCD informatiescherm met achtergrondverlichting.
- Handige afstandsbediening.

Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Radio

Golfbereiken	
MG	: 522 - 1602 kHz
LG	: 153 - 279 kHz
FM	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	
AM	: bijgeleverde raamantenne
FM	: coax 75 ohm IEC conn.

Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 5 watt (RMS)
	: 2 x 10 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX:	: 700 mV (max. 2V)

Luidsprekerboxen

Impedantie	: 8 ohm
Type	: Bass Reflex Systeem
Woofers	: 101 mm

CD-speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Cassette-deck

Cassettetype	: ferro (IEC type I en II)
Signaal/ruis verhouding	: 48 dB (FE type I)
	: 52 dB (CrO2 type II)
Jengel	: < 0.4 % (WRMS)

Algemeen

Netspanning	: 220V, 50 Hz +/- 10%
Display	: LCD met verlichting
Gewicht	: 7,4 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)	
microset	: 140 x 232 x 265 mm
boxen	: 140 x 232 x 205 mm
EAN code	: 87 10895 74589 5

