

MC145

Micro Hifi Stelsysteem met RDS

- *'Incredible Surround'* geeft een unieke en ongeëvenaard heldere en ruimtelijke stereo weergave.
- *Tuner/Timer met Radio Data Systeem en 30 voorkeurzenders.*
- *Klok en 'wake-up' functie met CD, tuner of tape.*
- *2x 20 W muziekvermogen met subwoofer 'line' uit.*
- *Autoreverse cassettedeck met 'Logic' tiptoetsbediening.*
- *Toploader CD speler.*
- *Inclusief afstandsbediening en tweeweg luidsprekerboxen.*
- *Afmetingen (b x h x d):*
set: 165 x 240 x 250 mm
boxen: 165 x 240 x 240 mm.



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- Eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.
- Overzichtelijk LCD-informatiescherm.
- Audio/video afstandsbediening.
- RDS met stationsnaam, type en klok set.
- Autostore op 30 voorkeuzenders (automatisch zenders zoeken en vastleggen).
- Dynamic Bass Boost benadrukt de lage tonen.
- Digital Sound Control (jazz, pop, classic, rock).
- Extra ingang voor o.a. multimedia toepassingen.
- Automatische omschakeling voor ferro en chrome cassettes.
- Elektronische bandteller.
- Mogelijkheid voor continu afspelen (kant A, kant B en repeat).
- Elektronische volumeregeling.
- CD-synchro (eenvoudig CD kopiëren op cassette).
- Audio/video afstandsbediening.
- Bitcheck A/D conversie.
- Shuffle (willekeurige volgorde afspelen).
- Programmeerbaar (20 nummers).
- Perfecte lage tonen door nauwkeurig berekende baspoorten

Radio Data Systeem.

- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem voor het meesturen van digitale codes bij een radio-uitzending. De tuner die hiervoor geschikt is kan uit deze codes relevante informatie halen zoals welke zender hoort bij een frequentie, de soort muziek (programmatype easy, pop, klassiek, info, culture en other), uitlezen van tekst (programmanaam, uitvoerende, CD nummer, reclameboodschap) en de ingebouwde klok gelijkzetten.

PRODUCTINFORMATIE

Compact Disc

Digitaal/analogue omzetter	: bitcheck
Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding (dynamisch bereik)	: 86 dB
Jank en jengel	: nihil (kwartssturing)

Tuner

Golfbereiken	: FM 87,5 - 108 MHz
	: MG 522 - 1602 kHz
Gevoeligheid	: 3,8 [micro]V stereo
Antenne-aansluiting FM	: 75 ohm coax

Versterker

Vermogen	: muziek 2 x 20 W
	: RMS 2 x 10 W (4 ohm, 10%)
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz (+2dB)

Aansluitingen

Aux in	: stereo cinch
Luidsprekers	: 3 (click-fit)
Hoofdtelefoon	: 32 - 1.000 ohm, 3,5 mm
Subwoofer pre line out cinch	: 1,5 V bij max 2 kohm

Cassette-deck

Cassettesoort	: ferro/chroom
Frequentiebereik +/- 5 dB	: 80-14.000 Hz
Jengel	: 0,34 % (VRMS)

Luidsprekerboxen

Type	: tweeweg basreflex
Frequentiebereik	: 80 - 20.000 Hz

Luidsprekers

Woofer	: 10 cm
Tweeter	: dome
Belastbaarheid	: 20 W
Impedantie	: 4 ohm

Algemeen

Voeding	: net 230 V, 50 Hz
Gewicht	: ca. 6 kg

