

MC165

## Ultra Micro Hifi Systeem met RDS

- *'Incredible Surround' geeft een unieke en ongeëvenaard heldere en ruimtelijke stereo weergave.*
- *Tuner/timer met Radio Data Systeem en 30 voorkeurzenders.*
- *Klok en 'wake-up' functie met CD of tuner.*
- *2 x 36 W muziekvermogen met subwoofer 'line' uit.*
- *CD speler met lade (CDR en CDRW compatible).*
- *Inclusief afstandsbediening en luidsprekerboxen (kersenhout afwerking).*
- *Afmetingen (b x h x d):  
set: 140 x 165 x 230 mm  
boxen: 130 x 165 x 190 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



## TYPEBESCHRIJVING

- Eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.
- Overzichtelijk FTD-informatiescherm (3 kleuren).
- RDS met stationsnaam type en klok set.
- Autostore op tuner.
- Dynamic Bass Boost.
- Elektronische volumeregeling 50 stappen.
- Digital Sound Control (jazz, pop, classic, optimal).
- Extra ingang voor o.a. multimediatoepassingen.
- Bitcheck A/D conversie.
- Shuffle (willekeurige volgorde afspelen).
- Programmeerbaar (20 nummers).
- Luidsprekers met afneembaar front

### Radio Data Systeem.

- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem voor het meesturen van digitale codes bij een radio-uitzending. De tuner die hiervoor geschikt is kan uit deze codes relevante informatie halen zoals welke zender hoort bij een frequentie, de soort muziek (programmatype easy, pop, klassiek, info, culture en other), uitlezen van tekst (programmanaam, uitvoerende, CD nummer, reclameboodschap) en de ingebouwde klok gelijkzetten.

## PRODUCTINFORMATIE

### Compact Disc

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Digitaal/analoo<br>omzetter                   | : bitcheck              |
| Frequentiebereik                              | : 20 - 20.000 Hz        |
| Signaal/ruis-verhouding<br>(dynamisch bereik) | : 86 dB                 |
| Jank en jengel                                | : nihil (kwartssturing) |

### Tuner

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Golfbereiken           | : FM 87,5 - 108 MHz     |
|                        | : MG 522 - 1602 kHz     |
|                        | : LW 153 - 259 kHz      |
| Gevoeligheid           | : 3,8 [ $\mu$ ]V stereo |
| Antenne-aansluiting FM | : 75 ohm coax           |

### Versterker

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Vermogen         | : muziek 2 x 36 W           |
|                  | : RMS 2 x 18 W (4 ohm, 10%) |
| Frequentiebereik | : 40 - 20.000 Hz (+2dB)     |

### Aansluitingen

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aux in                          | : stereo cinch           |
| Luidsprekers                    | : 4 ohm click-fit        |
| Hoofdtelefoon                   | : 32 - 1.000 ohm, 3,5 mm |
| Subwoofer pre line out<br>cinch | : 1,5 V bij max 2 kohm   |

### Luidsprekerboxen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type             | : full range     |
| Frequentiebereik | : 80 - 20.000 Hz |

### Luidsprekers

|                |        |
|----------------|--------|
| Woofer         | : 3 cm |
| Belastbaarheid | : 36 W |

### Algemeen

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Voeding | : net 230 V, 50 Hz |
| Gewicht | : ca. 6 kg         |

