

## Sistema de Áudio Compacto

- **360 W PMPO/36 W RMS**
- **Caixas acústicas de madeira sólida**  
Caixas de madeira tipo cerejeira com acabamento de alta qualidade.
- **Incredible Surround**  
Recurso exclusivo da Philips que amplia eletronicamente o distanciamento das caixas.
- **Reforço Dinâmico de Graves (DBB)**  
Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.
- **Controle Digital de Som (DSC)**  
Optimal, Jazz, Classic e Pop.
- **Caixas tipo Bass Reflex**
- **Sintonizador digital com memória para 30 emissoras**
- **Relógio digital com despertador e modo sleep**
- **Controle remoto**
- **Reproduz CDs do tipo RW (CDs regraváveis)**



**Características do produto**

- **Controle Digital de Som (DSC)**  
Oferece diferentes equalizações, sob medida para os diferentes tipos de músicas.
- **Codificador Giratório**  
O codificador determina a velocidade do ajuste de volume. Quando a rotação é rápida, o volume sofre alterações maiores, quando a rotação é lenta, as alterações são menores.
- **Alto-falantes de 3" tipo faixa larga**  
Para excelente performance de som ao longo da faixa de áudio. O projeto especial destaca o brilho das altas frequências para se obter um som límpido e transparente.
- **Sistema acústico tipo Bass Reflex**  
Sistema acústico que melhora os tons baixos para um som mais suave e profundo.
- **Telas frontais revestidas**  
Frontais revestidos com um tecido acusticamente neutro para proteger o alto-falante.
- **Saída para subwoofer**  
Saída disponível para subwoofer ativo, permitindo ampliar a resposta do sistema.
- **Saída para fone de ouvido**  
Permite o uso de fone de ouvido para maior privacidade. Os alto-falantes se desligam automaticamente quando o fone de ouvido é conectado.
- **Sintonizador digital com memória para 30 faixas**  
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível memorizar até 30 emissoras de FM ou OM.
- **Função de Memorização Automática**  
Memoriza automaticamente até 30 emissoras.
- **CD Player**  
A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas.
- **Reproduz discos tipo CDRW**  
O CD player reproduz CDs normais, graváveis e regraváveis.
- **Gaveta de CD motorizada**  
Para carregar com segurança e facilidade o seu CD.
- **Programação para 20 faixas**  
Permite programar até 20 das suas faixas preferidas de CD para que elas sejam tocadas na ordem que preferir.
- **Reprodução Aleatória de Faixas (Shuffle)**  
Reproduz as faixas de CD em ordem aleatória, permitindo ouvir o CD em ordem diferente a cada vez.
- **Relógio digital com despertador**  
O despertador pode ser programado para tocar seu CD ou emissora de rádio preferidos.
- **Função Sleep (soneca)**  
Este recurso desliga automaticamente a função selecionada após um período predeterminado (pode-se escolher entre 10, 15, 30, 45 e 60 minutos).
- **Mute**  
Este recurso possibilita desligar o volume do som instantaneamente, permitindo interrupções. O CD ou rádio continuará funcionando em silêncio até que você esteja pronto para voltar a escutá-lo.

**Especificações Técnicas:****Amplificador**

- 2 x 18 W RMS  $\pm 10\%$  THD, 4 Ohm, 1 kHz em rede de 127 V
- Incredible Surround
- Controle Digital de Som (optimal, jazz, classic, pop)
- Reforço Dinâmico de Graves
- Controle de volume com 50 passos
- Função mute

**CD Player**

- Carregamento frontal motorizado
- Tecnologia servo digital
- Conversor D/A bitcheck
- Programação aleatória para 20 faixas
- Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
- Reproduz discos tipo CDRW

**Sintonizador**

- Sintonizador digital FM estéreo/OM com memória para 30 emissoras.
- Função para memorização automática de emissoras.

**Caixas Acústicas**

- Caixas acústicas em madeira tipo cerejeira sólida com acabamento de alta qualidade
- Sistema Bass Reflex
- Woofer de 3" especialmente projetado
- Grade frontal destacável
- Fácil conexão

**Conexões**

- Saída para fone de ouvido : conector de 3,5 mm
- Entrada auxiliar : conector tipo cinch
- Caixas acústicas : conexão fácil, tipo clickfit
- Antena : coaxial FM de 75  $\Omega$  e OM
- Saída para subwoofer : conector tipo cinch para subwoofer ativo

**Gerais**

- Mostrador tipo fluorescente
- Relógio com despertador e modo sleep
- Desperta com CD ou rádio
- Controle remoto com 23 teclas
- Modo de demonstração

**Pesos e Dimensões**

- Sistema : 140 mm L x 163 mm A x 255 mm P
- Caixas acústicas : 130 mm L x 156 mm A x 190 mm P
- Dimensões da embalagem : 416 mm L x 242 mm A x 328 mm P
- Peso do produto : 5,3 kg
- Peso do produto embalado : 6,5 kg



Produto Importado

Consulte nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam no Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Inc. Eletrônica Ltda.



8 710 101 351 223