

MC175

Ultra Micro hifi systeem met RDS

- *'Incredible surround' geeft een unieke en ongeëvenaarde heldere en ruimtelijke stereo weergave.*
- *Tuner/Timer met Radio Data Systeem en 30 voorkeurzenders.*
- *Klok en 'wake-up' functie met CD of tuner.*
- *2 x 36 watt muziekvermogen met subwoofer 'line' uit.*
- *CD speler met lade (CDR en CDRW compatible).*
- *Inclusief afstandsbediening en luidsprekerboxen (kersenhout afwerking).*
- *Afmetingen (b x h x d):
set: 140 x 165 x 230 mm
boxen: 130 x 165 x 190 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- Eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.
- Overzichtelijk FTD-informatiescherm (3 kleuren).
- RDS met stationsnaam, type en clock-set.
- Autostore op tuner.
- Dynamic Bass Boost.
- Elektronische volumeregeling 50 stappen.
- Digital Sound Control (jazz, pop, classic, optimal).
- Extra ingang voor o.a. multimedia toepassingen.
- Bitcheck A/D conversie.
- Shuffle (willekeurige volgorde afspelen).
- Programmeerbaar (20 nummers).
- Luidsprekers met afneembaar front.

Radio Data Systeem

- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem voor het meesturen van digitale codes bij een radio-uitzending. De tuner die hiervoor geschikt is kan uit deze codes relevante informatie halen zoals welke zender hoort bij een frequentie, de soort muziek (programmatype easy, pop, klassiek, info, culture en other), uitlezen van tekst (programmaam, uitvoerende, CD nummer, reclameboodschap) en de ingebouwde klok gelijk zetten.

PRODUCTINFORMATIE

Compact disc

Audio-specificaties	
Digitaal/analogue omzetter	: bitcheck
Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding (dynamisch bereik)	: 86 dB
Jank en jengel	: nihil (kwartssturing)

Tuner

Golfbereiken	: FM 87,5 - 108 MHz
	: MG 522 - 1602 kHz
	: LW 153 - 259 kHz
Gevoeligheid	: 3,8 μ V stereo
Antenne-aansluiting FM	: 75 ohm coax

Versterker

Vermogen	: muziek 2 x 36 W
	: RMS 2 x 18 W (4 ohm, 10%)
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz (+2 dB)

Aansluitingen

Aux in	: stereo cinch
Luidsprekers	: 4 ohm (click-fit)
Hoofdtelefoon	: 32 - 1.000 ohm, 3,5 mm
Subwoofer pre line out cinch	: 1,5 V bij max 2 kohm

Luidsprekerboxen

Type	: full range
Frequentiebereik	: 80 - 20.000 Hz

Luidsprekers

Woofer	: 3 cm
Belastbaarheid	: 36 W

Algemeen

Voeding	: net 230 V, 50 Hz
Gewicht	: ca. 6 kg

