

Philips
超迷你 HiFi 音響



MC230



獨特風格—優異音效—可壁掛設計

時髦積極，獨特的創新風格是您的座右銘。就讓搶眼的 MC230 和其動態音效表現與時髦可壁掛式設計伴您左右。

豐富您的音效體驗

- 「數位音質控制」能讓您設定最佳音樂類型
- 超重低音加強系統帶來更低沈有力的低音
- 2x5 瓦 RMS 附帶 200 瓦最高音樂輸出功率

隨心所欲，開始新的一天

- 鬧鐘及睡眠定時
- 數位選台器可以預設 40 組數位電台，更加便利

看您的光碟旋轉

- 傳動 CD 前蓋板及透視窗
- 可壁掛式高彈性時尚設計

PHILIPS

技術規格

音效

- **輸出功率**: 200 瓦 PMPO
- **加強音效**: 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統

喇叭

- **主喇叭**: 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, 3 吋低音喇叭, Piezo 高音喇叭

音效播放

- **播放媒體**: CD, CD-R, CD-RW
- **光碟播放模式**: 可設定 40 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- **載入器類型**: 面板, 自動化

調諧器 / 接收 / 傳輸

- **自動數位選台**: 是
- **預設電台**: 40
- **全頻道頻段**: FM 立體聲, MW
- **選台功能強化**: 自動儲存

連線

- **Aux 輸入**: 音效輸入接頭
- **耳機**: 3.5 mm
- **其他連接**: FM 天線, MW 天線

方便

- **鬧鈴**: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時
- **時鐘**: 主螢幕顯示
- **顯示類型**: LCD
- **背光顏色**: 藍色

配件

- **內含配件**: FM/MW 天線, 壁掛螺絲 x2
- **遙控器**: 23 鍵及電池

尺寸

- **機組尺寸 (寬 x 高 x 深)**: 250 x 245 x 96 mm
- **主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)**: 166 x 245 x 90 mm
- **包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)**: 305 x 314 x 375 mm
- **產品含包裝重量**: 5.4 kg

產品特點

可壁掛

傳動 CD 前蓋板

鬧鐘及睡眠定時

數位音質控制

利用數位音質控制, 您可以選擇控制音效頻帶的預設模式, 讓音質更完美。您可以選擇不同的音質設定: 最佳、爵士樂、搖滾樂、電子樂、流行樂或古典樂。每一種模式都使用圖形等化器技術, 自動調節音效平衡, 並依照您所選擇的音樂類型, 加強最重要的聲音頻率。有了數位音質控制, 您就可以調整最適合的聲音平衡, 讓聽音樂的享受盡善盡美。

超重低音加強系統

有了超重低音加強系統, 只要輕輕一按, 就能強調音樂的低音部分, 不管大聲小聲, 低音都能完美無缺。音量小的時候, 最低的低音常常聽不到, 這個時候, 您可以開啟超重低音加強系統, 即使將音量調小, 還是可以持續享受最佳音效。

40 組預設數位選台器

2x5W RMS/200W PMPO



發行日期 2006-07-07

版本: 3.0

12 NC: 9073 100 12123
EAN: 87 10895 85018 6

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

www.philips.com