



Philips
Microchaîne haute fidélité

- Lecteur de CD
- Fixation murale

MC235B

Style, qualité de son, fixation murale

Si vous êtes plutôt branché et avant-gardiste, vous aimez sûrement les produits innovateurs et racés. Vous serez séduit par la très chic microchaîne MC235B. Elle possède des performances sonores dynamiques, une conception tout à fait originale et elle peut être fixée au mur.

Enrichissez votre univers sonore

- Lecture de disques CD, CD-R et CD-RW
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance totale de 2 x 5 W eff.

Le rythme de votre journée

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité

Design harmonisé avec votre intérieur

- Installation murale flexible
- Conception élégante avec porte-CD motorisé

PHILIPS

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 10 watts
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: 2 voies, Haut-parleur de graves 3 po, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur d'aigus piézo

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire, 20 plages programmables
- Type de chargeur: Entrée audio, Motorisé

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Syntonisation numérique automatique
- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique
- Stations en mémoire: 40

Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm

- Autres connexions: Antenne AM, Antenne FM
- Entrée auxiliaire: Entrée de ligne

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Minuterie de veille
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 vis pour fixation murale, Antenne AM/FM, Support
- Télécommande: 23 touches, pile
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 330 x 313 x 300 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 250 x 245 x 96 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 166 x 245 x 90 mm
- Poids incluant l'emballage: 5,3 kg

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz

Caractéristiques

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

Amplification dynamique des basses

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2013-05-10

Version: 2.1.8

12 NC: 8670 000 29962
UPC: 6 09585 13302 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com