

Philips
Micro System Hi-Fi



MC260



Configurações de som personalizadas

É hora de personalizar! O elegante MC260, com acabamento em madeira, tem som dinâmico, todas as funções essenciais e permite o ajuste do som à sua maneira. Ouça suas músicas do jeitinho que você gosta.

Enriqueça sua experiência sonora

- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado
- 2x10W com 400W PMPO

Comece o dia à sua maneira

- Despertador e desligamento automático
- Unidade toca-fitas lógica com Auto Reverse (retrocesso automático)
- O sintonizador digital tem 40 ajustes predefinidos, para maior conveniência

Um som incrível

- Alto-falantes com acabamento em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** 400 watts PMPO
- **Recursos de áudio:** Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** 2 vias, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 4 pol., Tweeter piezo, Grades destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de áudio

- **Tecnologia do cassette deck:** Lógica completa
- **Modos de reprodução de cassette:** Retrocesso automático, Controle Eletrônico de Velocidade, Parada automática total, Contador do toca-fitas
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 20 faixas, Repetir/uma/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- **Tipo de carregador:** Parte superior

Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Recursos de gravação de fitas:** Gravação de CD com início sincronizado, Timer de gravação do sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática

- **Pré-sintonia de estações:** 40
- **Bandas de sintonia:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Autogravação

Conectividade

- **Aux in:** Entrada Line In
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Antena FM, Antena MW

Praticidade

- **Alarques:** CD despertador, Rádio despertador, Toca-fitas despertador, Desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** Visor
- **Cor da luz de fundo:** Azul

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Antena FM/MW
- **Controle remoto:** 21 teclas

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 140 x 231 x 280 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 156 x 231 x 190 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 434 x 314 x 349 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 7,5 kg

Principais especificações do

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Techno, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico dos sons graves

O Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

2x10W RMS/400W 2200W PMPO

Despertador e desligamento automático

Unidade toca-fitas lógica

40 ajustes digitais predefinidos

Alto-falantes com acabamento em madeira



Data da emissão 2006-12-28

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 1171 I
EAN: 87 10895 79362 9

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

www.philips.com