

Philips
Microcine con DVD

Reproducción de DivX

diseño por componentes

MCD139B



Transformá cualquier habitación en una sala de cine

Disfrutá de tus películas preferidas con Philips MCD139B. Gracias al escaneo progresivo que ofrece una calidad de imagen optimizada y el refuerzo dinámico de graves para una salida de sonido potente, ahora podés disfrutar de la experiencia de cine en tu casa.

Disfrutá de tu música, fotos y películas preferidas

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Total 100 W RMS

Empezá el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Parlante principal: Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Reproducción de video

- Discos de reproducción: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, CD de video/SVCD, DivX, DVD
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, PBC, Reproducción lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Control paterno, Repetición A-B
- Optimización de video: Escaneo progresivo
- Zona de DVD.: 4

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-

Video (en conector Hosiden)

- Entrada auxiliar: 1x(L/R)/ RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea, Conexión DIN
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Timer de suspensión, Alarma de CD, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Español, Inglés, Portugués

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), antena FM, IFU / Manual del usuario, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación de CA
- Control remoto: 38 teclas con pilas de litio
- Cables: DIN
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil), inglés

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 550 x 330 x 314 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 147 x 250 x 232 mm
- Peso con embalaje incluido: 10 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 37287
EAN: 87 12581 39769 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.