

Philips
DVD 微型影院

DVD 播放
USB 直放
外形小巧

MCD170



享受音质超凡的 DVD 影片

现在，您可以真正地在自己居室里感受到影院的震撼视听效果！时尚的飞利浦 DVD 微型影院 MCD170 的动态低音增强功能可为您呈现深沉、饱满的低音效果。

丰富您的音效体验

- 400W PMPO / 10W RMS 总功率

优质音效

- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 杜比数字让影片效果卓然不凡

多种音源可供选择

- 具有自动停止功能的磁带卡座
- 直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台
- 可播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

PHILIPS

产品亮点

可播放 DVD、DivX® Ultra 和 CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合, 整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写, 它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐



只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口, 您就可以直接从设备上播放数码音乐, 与您的家人和朋友共享快乐时光。

预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台, 您将可以迅速访问最爱电台, 而不必反复地手动调谐频率。

具有自动停止功能的磁带卡座

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 低端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。


杜比数字



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

400W PMPO / 10W RMS

此系统总输出功率为 400W PMPO/10W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。



规格

声音

- 输出功率: 2x5W RMS / 400W PMPO
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 3 英寸低音扬声器

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 其它接口: 线路输出, FM 天线, 数字同轴输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报
- 显示屏类型: 液晶
- OSD 语言: 简体中文, 繁体中文, 葡萄牙语, 西班牙语
- 背光颜色: 蓝色
- 时钟: 主屏显示

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM/MW 天线, 保修册页, 快速使用指南, 3.5 毫米立体声线路输入电缆

- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 包装厚度: 326 毫米
- 机身宽度: 147 毫米
- 重量 (含包装): 4.8 千克
- 包装高度: 270 毫米
- 机身高度: 231 毫米
- 包装宽度: 370 毫米
- 机身厚度: 209 毫米
- 主音箱厚度: 153 毫米
- 主音箱宽度: 134 毫米
- 主音箱高度: 233 毫米

音频播放

- 磁带播放模式: 机械式
- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 电子变速
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机
- 加载软件类型: 顶部

音频录制

- 录制介质: 磁带
- 录音带增强功能: CD 同步开始录制, 自动录音音量, 单键录音

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: 视角, 慢动作, 缩放, A-B 重放, PBC, 父母端控件
- DVD 区域码: 3
- USB 直放: JPEG



发行日期 2024-03-25

版本: 1.1.5

EAN: 87 12581 44875 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com