



Philips  
Музыкальная  
микросистема с DVD

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Карaoke  
70 Вт макс.



MCD2160

## Расслабьтесь под отличную музыку

### Одержимые звуком

Слушайте любимую музыку с портативных устройств через прямой порт USB или аудиовход. С помощью акустической микросистемы Philips с DVD можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Насладитесь глубоким, насыщенным звуком благодаря акустической системе Bass Reflex.

#### Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Карaoke для неограниченных возможностей вокального творчества

#### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

#### Легко использовать

- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функции таймера включения и отключения

# PHILIPS

## Особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Караоке для любителей вокального творчества



Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

### Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

## Громкоговорители

- Излучатели АС: Купольный динамик ВЧ с 4" НЧ-динамиком

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Регион DVD: 2
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Сохранение радиостанций: 20

## Подключения

- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Микрофон: Разъем для микрофона

## Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока
- руководство пользователя: Многоязычное
- Пульт ДУ: Да

## Размеры

- Вес брутто: 6,7 кг
- Глубина основного устройства: 220,4 мм
- Высота основного устройства: 119 мм
- Ширина основного устройства: 180 мм
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 140 x 185 мм
- Высота основной АС: 260 мм
- Глубина упаковки: 208 мм
- Высота упаковки: 315 мм
- Ширина упаковки: 663 мм

## Питание

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц



Дата выпуска 2014-07-31

Версия: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96345  
EAN: 08 71258 16627 52

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)