

Philips
Estético microsistema de
DVD

• Subwoofer

MCD263



Vive una verdadera experiencia cinematográfica

Este estético microsistema de DVD MCD263 de Philips te ofrece una excelente experiencia cinematográfica en la comodidad de tu casa y sin desorden. Con la tecnología Dolby Virtual Speaker y la salida de video HDMI de hasta 1080p, obtendrás un sonido envolvente como en el cine e imágenes más nítidas. Además, puede montarse en la pared.

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Reproducción de DVD, DivX® Ultra, (S)VCD, MP3/WMA-CD(RW) y Picture CD
- Altavoz con Dolby Virtual para una experiencia de audio cinematográfica
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida de 60 W
- USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA

Diseño que armoniza con tu decoración

- La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia
- Diseño compacto y estético que se puede colocar sobre un mueble o montar en una pared

PHILIPS

Destacados

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Altavoz con Dolby Virtual

Dolby Virtual es una sofisticada tecnología de virtualización de audio que ofrece un increíble sonido envolvente desde dos altavoces. Los algoritmos altamente avanzados expanden los dos canales y duplican las características sónicas de los sistemas con canales 5.1 para optimizar la reproducción de DVD. Todas las fuentes de alta calidad que funcionan con Dolby Pro Logic II generan un sonido multicanal más realista y envolvente sin necesidad de comprar altavoces adicionales, cables ni soportes para que el sonido ocupe todo el ambiente.

HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Sonido

- Potencia de salida: 2x 10 W + 40 W (RMS)
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Altavoz con Dolby Virtual
- Potencia de salida (RMS): RMS de 60 W

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD-Video, CD de video/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, PBC, Control para padres, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Zoom, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta
- Zona de DVD.: 2
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Optimización de video: escaneado progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio, Parar

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: 3,5 mm (MP3 Link)
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Salida de HDMI, Salida para Subwoofer
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch)
- USB: Host USB
- Salida AV: 1 conector ext. de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: Modo DIM
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Folleto de garantía mundial, Cable de corriente alterna, *Adaptador de pin plano, 2 tornillos para montaje en la pared
- Control remoto: 40 teclas con pilas de litio
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), español
- Guía de inicio rápido: Portugués (Brasil), español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 542 x 238 x 102 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 600 x 400 x 308 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 170 x 197 x 302 mm
- Peso con empaque incluido: 8,8 kg
- Peso del aparato: 7,1 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 62664
EAN: 87 12581 54142 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.