

Philips
圆弧形 DVD 微型系统



MCD263

身临其境的影院体验

飞利浦 DVD 微型系统 MCD263 机身圆润亮泽，采用壁挂式设计，让您在家也能体验整洁雅致的影院效果。源于杜比虚拟扬声器技术和高达 1080p 分辨率的 HDMI 视频输出功能，为您带来可媲美电影院的环境声和清晰影像

丰富您的音效体验

- 总计 60W RMS / 1200W PMPO
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- USB 直放功能，轻松播放照片和 MP3/WMA 音乐

丰富您的电影体验

- 提供影院级音响体验的杜比虚拟扬声器
- 可播放 DVD、DivX[®] Ultra、(S)VCD、MP3/WMA-CD(RW) 和 Picture CD
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

符合您室内布置的设计

- 电动滑盖式前舱门平添一份时尚和优雅之感
- 时尚的超薄设计，具有台式支架，另有壁架选件出售

PHILIPS

产品亮点

HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

可播放 DivX® Ultra 和 MP3/WMA-CD

可播放 DVD、DivX® Ultra、(S)VCD、MP3/WMA-CD(RW) 和 Picture CD

杜比虚拟扬声器

杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

总计 60W RMS / 1200W PMPO

总计 60W RMS / 1200W PMPO

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

USB 直放可播放照片和 MP3



USB 直放功能，轻松播放照片和 MP3/WMA 音乐

台式支架，另有壁架选件出售



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。

电动滑盖式前舱门



电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

规格

声音

- 输出功率: 2x10 瓦 + 40 瓦 (RMS)
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度
- 声音系统: 杜比数字音效, 杜比虚拟扬声器

扬声器

- 主音箱: 3 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 动态

连接

- AV 输出: Ext 3.5 毫米插孔 x1
- USB: USB 主机
- AUX 输入: 3.5 毫米 (MP3 Link)
- 其它接口: FM 天线, HDMI 输出, 超重低音输出
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: 液晶
- OSD 语言: 简体中文, 泰语, 繁体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式
- 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 用于壁挂的螺钉, 2 个, 全球保修单
- 快速入门指南
- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册

尺寸

- 包装厚度: 308 毫米
- 机身宽度: 542 毫米
- 重量 (含包装): 8.8 千克
- 包装高度: 400 毫米
- 机身高度: 238 毫米
- 包装宽度: 600 毫米
- 机身厚度: 102 毫米
- 电视机重量: 7.1 千克
- 超低音扬声器厚度: 302 毫米
- 超低音扬声器高度: 197 毫米
- 超低音扬声器宽度: 170 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 播放媒体: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动

图片 / 显示

- 画面效果增强: 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

视频播放

- 播放媒体: DivX Ultra, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 缩放, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3
- 加载软件类型: 电动



发行日期 2024-04-09

版本: 1.0.5

EAN: 87 12581 52247 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。www.philips.com