

Philips
Microcine



MCD289

Microcine con montaje para pared súper moderno

y woofer inalámbrico

MCD289 mejora la calidad de las películas y del sonido. Además, se instala de manera fácil y ordenada con un subwoofer inalámbrico digital. Reproduce DVD, DivX y USB y se puede colocar sobre un mueble o montar en la pared.

Enriquecé tu experiencia de cine

- Procesamiento de video de 12-bit/108MHz para imágenes nítidas y naturales
- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Subwoofer activo inalámbrico digital para graves más potentes
- Mirá tus fotos y escuchá tu música directamente en un dispositivo USB
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Total 100 W RMS

Diseño que armoniza con tu interior

- Diseño compacto y estético que se puede colocar sobre un mueble o montar en una pared

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo para reproducir fotos y música

Simplemente conectá tu dispositivo USB al sistema y compartí tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Video DAC de 12 bits/108Mhz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): Total 100 W RMS
- Potencia de salida: 2x25W RMS+ 50W
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen, Amplificador digital clase «D»
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Parlante principal: Sistema de parlantes Bass Reflex, Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video

- Discos de reproducción: DivX, DVD-Video, CD de video/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Reproducción lenta
- Zona de DVD.: 4
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Optimización de video: Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes estáticas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Presentación de diapositivas con reproducción MP3
- Discos de reproducción: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Shuffle, Detener

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Salida coaxial de audio digital, salida AV
- Salida de video: analógico: S-Video (en conector Hosiden), Componente Y Pb Pr (cinch)
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer de suspensión, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Español, Portugués
- Indicaciones: Modo DIM
- Para pared o techo: Para pared

Accesorios

- Accesorios incluidos: antena FM, Cable de audio y video, Cable de video por componentes (R/G/B), *Adaptador de pin plano, 2 tornillos para montaje en la pared, Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación de CA
- Control remoto: 47 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español
- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 170 x 197 x 302 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 486 x 368 x 224 mm
- Peso con embalaje incluido: 7,5 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-03-30

Versión: 4.0.10

12 NC: 8670 000 36682
EAN: 87 12581 39225 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.