

Philips
Микротеатр DVD

Воспроизведение DivX

Прямой порт USB
Компактный дизайн

MCD297



Смотрите фильмы в отличном качестве

плюс прямое воспроизведение с USB

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Новое представление о качестве звука

- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Кассетная дека с автостопом
- Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт

Утонченное звучание и внешний вид

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Элегантные АС с отделкой деревом

PHILIPS

Особенности

Прямой порт USB

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха - особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных

режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним

нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Dolby Digital

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

Акустические системы

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Широкополосная

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Масштабирование, Замедленное движение, Ограничение на просмотр, РВС, Меню диска, Перемотка назад, Перемотка вперед, OSD, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Регион DVD-дисков.: 5

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями

Аудиовоспроизведение

- технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Лоток, Моторизованный
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Поддержка меток ID3: Да

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи, Запись одним нажатием кнопки

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, MW
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 40
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- RDS: Установка часов по RDS, Название станции, Радиотекст, Тип программы

Возможности подключения

- Вход Аух: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна MW, Антенна FM, Выход сабвуфера, Коаксиальный аудиовыход
- Видеовыход — аналоговый: Полный CVBS (желтый cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 Ватт
- Языки экранных меню: Голландский, Русский

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов, Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети перем. тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Краткое руководство: Английский, русский
- Руководство пользователя: Английский, Русский

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 152 x 228 x 273 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 140 x 228 x 212 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 442 x 345 x 275 мм
- Вес, включая упаковку: 7,75 кг

Питание

- Источник питания: 50 Гц, 230 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 38319
EAN: 87 12581 40588 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com