

Philips
DVD-microsysteem met
componentontwerp

• 100 W

MCD710



Bezeten van muziek

Ontspan met geweldige muziek en films

Uw thuisbioscoopervaring wordt nog beter met het DVD-microsysteem met componentontwerp van Philips. Progressive Scan zorgt voor de beste beeldweergave voor een echt bioscoopgevoel en dankzij USB Direct wordt uw digitale muziek geweldig weergegeven.

Verrijk uw filmervaring

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

12-bits/108-MHz videoverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume

meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspceptie kunt genieten.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Loudness, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W muziekvermogen

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, Piezo-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare luidsprekerfrontjes
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Videoweergave

- DVD-regiocode: 2
- Media afspelen: DVD-video, Video-CD/SVCD, Foto-CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Videoverbetering: Progressive Scan
- Discspeelmodi: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Hoek, Zoom, A-B herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, PBC, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-uitgang, Hoofdtelefoon (3,5 mm), SCART uit, S-Video-uitgang

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composiet videokabel (Y)
- Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 11 kg
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 170 x 220 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 270 mm
- Diepte hoofdunit: 307 mm
- Diepte van de verpakking: 314 mm
- Hoogte hoofdunit: 110 mm
- Hoogte van de verpakking: 350 mm
- Breedte hoofdunit: 248 mm
- Breedte van de verpakking: 558 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36684
EAN: 87 12581 39226 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com