



Philips  
Microcine con DVD

Reproducción de DivX

USB directo

MCD710

## Increíble experiencia de cine con reproducción mediante USB directo

El microcine MCD710 con DVD mejora tu sistema de entretenimiento y el escaneo progresivo garantiza una mejor calidad de imagen y te permite disfrutar de una verdadera experiencia de cine. La reproducción mediante USB directo te permite escuchar tu música digital con un sonido excelente.

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

### Enriquece tu experiencia acústica

- Mira tus fotos y escucha tu música directamente en un dispositivo USB
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Con fuerza mejorada en los graves y agudos
- Potencia de salida total de 2x50W RMS

### Sonido y diseño refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

### escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### USB directo para reproducir fotos y música

Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

### Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el

volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Con más fuerza en los graves y agudos

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

### Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Volumen, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida: 2x50W RMS

## Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex, Rejillas de altavoces desmontables

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD-Video, CD de video/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Optimización de video: escaneado progresivo
- Modos de reproducción del disco: Control para padres, Ángulo, Zoom, repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta
- Zona de DVD.: 4

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción MP3
- Soporte de reproducción: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Modos USB Direct: Retroceso rápido/Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria, Parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Estaciones preseleccionadas: 20

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D), Salida de audio analógico (I/D)
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM
- Audífonos: 3,5 mm
- USB: Host USB

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español
- Indicaciones: Modo DIM

## Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de video compuesto (Y), Adaptador de pin chato, antena FM, Folleto de garantía mundial
- manual de usuario: Portugués brasileño, Español
- Guía de configuración rápida: Portugués (Brasil), español
- Control remoto: 47 teclas con 2 baterías AAA

## Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 558 x 350 x 314 mm
- Peso con empaque incluido: 10 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2011-07-21

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 37406  
EAN: 87 12581 40478 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

\* La capacidad real es menor