

Philips
DVD 微型影院

HDMI 1080i



MCD728

您可以聆听并感受到的环绕立体声

飞利浦 MCD 728 DVD 微型影院以杜比虚拟扬声器技术为后盾，令人震撼的扬声器将颠覆您的感观体验。尽情观赏和体验这款精致而强劲的音响系统那澎湃的超高音扬声器所带来的 5.1 环绕立体声效果。

动人音效

- 飞利浦震撼环绕声为您带来超凡的音响体验
- 动力强劲的金属超高音扬声器发送出震撼的音效
- D 类数字扩音器带来优质音效
- 总功率输出可达 400W RMS 的 2.1 系统

丰富您的电影体验

- 提供影院级音响体验的杜比虚拟扬声器
- HDMI 1080i，实现高清视频像素提升
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字让影片效果卓然不凡

符合您室内布置的设计

- 带底座的高端组件设计
- 高光漆黑色实木扬声器



HDMI



12-bit
Video DAC



PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- **D/A 转换器:** 12bit, 108MHz
- **画面增强:** 高分辨率 (720p, 1080i), 视频提升采样, 视频像素提升

静态照片播放

- **图像压缩格式:** JPEG
- **画面增强:** 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- **播放媒介:** Picture CD

音响

- **输出功率:** 总计 400W RMS
- **声音增强:** D 数字扩音器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, 令人震撼的扬声器
- **声音系统:** 杜比虚拟扬声器, 杜比数字

扬声器

- **主音箱:** 可拆卸扬声器网罩, 3 个 3 英寸全频超高音扬声器
- **超低音扬声器驱动程序:** 8 英寸低音扬声器
- **超低音扬声器类型:** 有源

视频播放

- **播放媒介:** DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- **光盘播放模式:** A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- **DVD 区域码:** 3
- **视频增强:** 逐行扫描

音频播放

- **播放媒介:** WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **光盘播放模式:** 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- **加载软件类型:** 电动, 碟片托盘

调谐器 / 接收 / 发送

- **调谐波段:** FM 立体声

- **自动数字调谐**
- **预设电台:** 20
- **调谐增强:** 自动存储

连接

- **视频输出 - 模拟:** 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- **其它接口:** 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, 线路输出, 超重低音输出, HDMI 输出
- **音频接口:** 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)

便利性

- **闹钟:** CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报
- **时钟:** 主屏显示
- **OSD 语言:** 英语, 繁体中文
- **显示器类型:** VFD 显示屏
- **指示:** 省电模式

附件

- **随附配件:** 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, 全球保修单, 保修册页, 快速使用指南, FM 天线
- **遥控器:** 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- **IFU / 用户手册:** 英语, 繁体中文

电源

- **电源:** 110-240V, 50/60 Hz

尺寸

- **主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):** 150 x 323 x 150 毫米
- **装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):** 240 x 160 x 230 毫米
- **超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):** 430 x 262 x 292 毫米
- **包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):** 740 x 496 x 354 毫米
- **重量 (含包装):** 20 千克

产品集锦

震撼环绕声

杜比虚拟扬声器技术可制造出震撼的环绕声效果, 声音层次与空间感如此丰富清晰, 使您仿佛能够“看到”乐队的排列, 如同置身现场, 极大提升您的观影和音乐欣赏体验。观众现在可以全情投入到令人忘我的音效环境中, 乐符跳动跃然眼前。顶部扬声器和金属超高音扬声器步调一致地工作, 从而营造出环绕声音效。这一功能强大的扬声器组合能够创造出直达观众的“音束”效果, 大大拓宽音场和房间内的空间感。

D 类扩音器

D 类数字扩音器接收模拟信号并将其转换为数字信号, 然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点, 包括音质提高。此外, D 类数字扩音器与传统的 AB 扩音器相比, 效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的扩音器, 而所占台面面积又很少。

杜比虚拟扬声器

杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术, 可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时, 任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。

12 位 / 108MHz 视频 DAC

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器, 可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡, 从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时, 常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

杜比数字

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。



发行日期 2009-01-22

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 000 34067
EAN: 87 12581 36493 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com