

Philips
DVD Micro Theatre



MCD802

De complete bioscoopervaring met HDMI 1080p upscaling

Dankzij HDMI 1080p en een totaal uitgangsvermogen van 2 x 200 W RMS brengt het Philips DVD Micro Theater MCD802 de bioscoop naar uw huiskamer. En met de handige functie voor het met één druk op de knop opnemen van MP3's is ook aan uw luisterplezier gedacht.

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX[®] Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Verrijk uw luisterervaring

- 2 x 200 W RMS/6500 W PMPO
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- MP3-opname met één druk op de knop, geen PC nodig
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Karaoke voor eindeloos zingplezier bij u thuis

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt

HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt

merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

MP3 Link voor draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

MP3-opname met één druk op de knop

MP3-opname met één druk op de knop, geen PC nodig



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 200 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume, MAX Sound
- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS, Stereo

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills, Drie ingangen, 5,25 inch woofer, Kegelvormige dome-tweeter

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX Ultra
- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoom, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Compressie van dynamisch bereik
- DVD-regio.: 2
- Videoverbetering: Progressive Scan
- Weergave via directe aansluiting op USB: JPEG

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB Flash Drive
- Discsfeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio opnemen

- Audiobestandsindeling: MP3
- Bitsnelheid: 64 k - 320 k
- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamesnelheid: 3x
- Opnamebronnen op USB: CD

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- Aux-ingang: 2 x (L/R) / RCA
- Andere aansluitingen: FM-antenne, Lijnuitgang, Digitale audio uit, HDMI uit
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- OSD-talen: Engels, Traditioneel Chinees
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel (Y), Bedieningskabel, AC-netsnoer, FM-antenne
- Afstandsbediening: Met 49 toetsen en 2 AAA-batterijen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 270 x 190 x 323 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 189 x 406 x 340 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 730 x 486 x 397 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 19,2 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.