


Philips Streamium
Wi-Fi komponentu Hi-Fi
sistēma



Streamium



MCI8080

Klausieties augstas kvalitātes mūziku katrā istabā

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu katrā istabā, izmantojot multivides mūziku. ClariSound skaļruņi un FLAC Digital Lossless formāts nodrošina maksimāli reālistisku skaņu, sniedzot jūsu saspiestajai digitālajai mūzikai neparasti plašu skatuves un kompaktdiska kvalitāti.

Visa jūsu mūzika vienā bezvadu sistēmā

- Multiroom Music funkcija atskaņo dziesmas visās jūsu mājās
- 160 GB cietais disks, kurā var saglabāt līdz pat 2000 mūzikas albumu
- Uzregulējiet un klausieties tūkstošiem interneta radio staciju
- Mūzikas un fotoattēlu bezvadu straumēšana no PC/MAC

Bagātiniet savu pieredzi

- Pilnkrāsu skārienekrāns vienkāršai navigācijai
- Atskaņojiet DVD diskus, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG

Gatavs savienojuma izveidei

- Darbojas ar mājas platjoslas savienojumu un Wi-Fi maršrutētāju
- Izvēles iPod/iPhone dokstacija ērtai mūzikas atskaņošanai
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti


Kvalitatīvs skaņas izpildījums

- FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju

PHILIPS

Izceltie produkti

2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa/D klase




Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

160 GB cietais disks/ 2000 albumu



Šis Philips skaņu sistēmas 160 GB cietais disks nodrošina ļoti lielu ietilpību PC/MAC digitālo mūzikas failu saglabāšanai, tajā bez grūtībām var saglabāt līdz 2000 mūzikas albumiem. Kompakta, vieda mūzikas kolekcijas pārvaldība, vienkārša piekļuve un viss vienuviet.

Multiroom Music



Atskaņojiet savas iemīļotās dziesmas un piepildiet savas mājas ar patīkami bagātīgu un dzidru skaņu. Multiroom Music funkcija dod iespēju straumēt mūziku bez vadiem jūsu Philips Multiroom audio sistēmā. Lai to aktivizētu, iemīļotās dziesmas atskaņošanas laikā ir tikai jānospiež Multiroom Music ikona, un, ja vien visas stacijas ir pievienotas, tā kļūst par jūsu mūzikas koplietošanas un baudīšanas daļu – bez sarežģītas iestatīšanas. Klausieties savu labāko mūziku kopā ar ģimeni un draugiem.

MyRemote lietojumprogramma



Philips MyRemote lietojumprogramma ļauj lietot iPhone, iPod Touch vai Android viedtālruni kā tālvadības pulti, lai kontrolētu tīklā savienotos Philips AV produktus. Lietojumprogramma automātiski atpazīst Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāli vai Streamium audio sistēmu, kas pievienota mājas Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju ierīču vadības iespēju no jebkuras vietas mājā. Ja tīklā esat savienojis vairākas Philips AV ierīces, lietojumprogramma nodrošinās iespēju pārslēgties starp tām un neatkarīgi kontrolēt

katru ierīci. Šo bezmaksas lietojumprogrammu ir izstrādājis Philips.

Pilnkrāsu skārienekrāns



Skārienekrāna vadība ļauj kontrolēt ierīci, vienkārši nospiežot pogas uz ekrāna, nevis fiziskas pogas uz ierīces. Jums tikai jāieslēdz ierīce, un LCD displejā parādīsies skārienekrāna lietotāja interfeiss ar visām ierīces vadības opcijām. Skārienekrāna vadība LCD displeja tehnoloģiju apvieno ar spiediena sensoriem un jaudīgu digitālo mikro procesoru. Ar pirkstu nospiežot uz konkrētas zonas ekrānā, attiecīgais signāls tiek nosūtīts uz procesoru, un šī komanda tiek nekavējoties izpildīta.

Izvēles iPod/iPhone dokstacija



Jūsu izvēles tikko kļuva daudzpusīgākas. Jūs ne tikai varat atskaņot mūziku no kompaktdiskiem un caur MP3 saiti, AUX ieeju un bezvadu PC/MAC straumēšanu – tagad varat atskaņot mūziku arī no iPod un iPhone. iPod vai iPhone tikai jāievieto dokstacijā, jāpārslēdz uz dokstācijas režīmu un ar tālvadības pulti jāizvēlas dziesmas, kuras gribat klausīties. Kā izvēles piederums pieejamais dokstācijas spraudnis palaiž jūsu personisko kolekciju augstākās kvalitātes skaņu sistēmā.

Specifikācijas

Skaņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais pastiprinātājs
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi

- Pamatskaļruņi: Divvirzienu, Noņemams skaļruņa režģis

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas diski
- Ielādētāja tips: Nodalījums, Motorizēts
- Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
- Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms: MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
- USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Cietā diska atskaņošanas režīms: Albums, Visi celiņi, Žanrs, Atskaņošanas saraksts, Tas pats mākslinieks, Tas pats žanrs
- ID3 tagu atbalsts
- Interneta radio
- MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s un VBR
- WMA bitu ātrums: līdz 192 kbps, CBR/VBR

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
- Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP klients, UPnP serveris
- LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM dipolu
- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
- USB: USB resurss
- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltēna saite)
- Video izeja – digitālā: HDMI
- Savienotāja kontakts: DCK3060 iPod/iPhone dokstacija

Uzglabāšanas medijs

- Cietā diska ietilpība: 160 GB
- Tips: USB HDD (ārējais)

Lietošanas komforts

- Displeja tips: Skārienekrāna LCD
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Holandiešu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu

- Eco gaidstāves režīms: 1 vats
- Austiņu ligzda
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
- Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, HDD modinātāja signāls
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana, Skārienekrāna vadība
- Rādījumi: DIM režīms

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Automātiska digitālā regulēšana
- RDS: Programmas veids, Radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, Stacijas nosaukums
- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Piederumi

- 160 GB USB HDD (ārējais)
- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RCA kabelis (dzeltens/sarkans/balts), FM antena, Vispasaules garantijas brošūra
- Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
- Baterijas: 2 x AAA
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu, poļu
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu, poļu (USB HDD)
- Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
- TwonkyMedia (USB cietajā diskā)

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Video augšupnolase, Video mērogošana

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Ierīces displejs: JPEG no USB, Straumēšana no datora
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem televizorā

Video atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Palēnināta kustība, Tālummaiņa
- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz, 200–240 V

Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 180 x 319 x 282 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 251 x 216 x 274 mm
- Komplekta svars: 3,08 kg



Izlaides datums
2017-04-04

Versija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.