



Philips Streamium
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi

Streamium



MCI900



Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

Fascynacja Dźwiękiem

Ten zestaw Hi-Fi MCI900/12 Streamium Wi-Fi firmy Philips z głośnikami SoundSphere zapewnia realistyczny dźwięk, niemal przenosząc słuchacza na koncert. Dysk twardego o pojemności 160 GB, radio internetowe, kolorowy wyświetlacz i prosta nawigacja.

Autentyczne brzmienie

- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
- Aluminiowe głośniki zapewniające doskonałej jakości dźwięk i optymalną stabilność
- Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością dźwięku

Najwyższa jakość

- Połączone złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
- Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy

- Dysk twardego 160 GB do przechowywania 2000 albumów
- Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
- Przesyłaj bezprzewodowo pliki muzyczne i zdjęcia z komputera PC/MAC

Wzbogać doznania

- Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający łatwą obsługę



PHILIPS

Zalety

Głośniki SoundSphere




Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

Aluminiowe głośniki




Korzystaj z dobrodziejstw natury. Naturalne materiały zawsze się sprawdzały jako niezawodne komponenty akustyczne. Głośniki wykonane z aluminium są bardziej twarde, tworzą doskonalszą obudowę, która zapobiega powstawaniu drgań, optymalizuje powstawanie fal dźwiękowych i wytwarza perfekcyjny dźwięk. Głośniki wyglądają wspaniale, a dźwięk jest wiernym odzwierciedleniem oryginału.

FullSound



Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk bez zniekształceń. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i bardziej dynamiczne tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie skompresowanej muzyki, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Darmowe, internetowe stacje radiowe



Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do tysięcy darmowych, internetowych stacji radiowych. Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć słuchać ulubionych audycji poprzez zestaw audio bez konieczności włączania komputera.

Dysk twardy 160 GB /2000 albumów



Dysk twardy o pojemności 160 GB tego zestawu muzycznego Philips pozwala na przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych w komputerze PC/MAC i z łatwością mieści do 2000 albumów. Inteligentny system zarządzania kolekcją plików muzycznych, który umożliwia zaoszczędzenie miejsca, zapewnia łatwy dostęp do plików i pozwala je przechowywać w jednej lokalizacji.



Nagroda Eisa 2010-2011

Kategoria „mały zestaw europejski”
Miniwieża Streamium Wi-Fi z głośnikami SoundSphere umożliwia odtwarzanie płyt DVD, filmów w formacie DivX, muzyki w formacie FLAC i WAV, a także zapewnia funkcję UPnP pozwalającą na transmisję plików MP3 z komputera. Mikrowieża umożliwia również odtwarzanie plików z dodatkowego dysku twardego USB o pojemności 160 GB, podczas gdy łącza Ethernet i Wi-Fi zapewniają dostęp do Internetu. Aluminiowe głośniki SoundSphere dołączone do zestawu są wzbogacone o wzmacniacz klasy „D” o mocy 2 x 50 W i łączą w sobie wzmocniony głośnik nisko- i średnionowy oraz osobny głośnik wysokotonowy.

Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Neutralny
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- Regulacja głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS

Głośniki

- Główny głośnik: Głośniki SoundSphere, 2-drożny, Odłączane osłony głośników

Nośnik pamięci

- Pojemność twardego dysku: 160 GB
- Typ: Dysk twardej USB (zewnętrzny)

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Sposób ładowania: Szuflada, Napędzany silnikiem
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, Wszystkie utwory, Gatunek, Lista odtwarzania, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek
- Obsługa znaczników ID3
- Radio internetowe
- Szybkość kompresji MP3: 8-320 kb/s i VBR
- Szybkość kompresji WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie próbkowania wideo, Zwiększanie rozmiaru wideo, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Odtwarzanie wideo

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Odtwarzanie zdjęć

- Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z urządzenia USB, Transmisja z komputera
- Odtwarzane nośniki: Płyty Picture CD i obrazy z telewizora
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Ethernet, Cyfrowe koncentryczne wyjście audio
- Słuchawki: 3,5 mm
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP, Serwer usługi UPnP
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: Dipol FM
- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), Analogowe wyjście audio (L/R)
- USB: Host USB
- Wyjście wideo – analogowe: Wyjście składawych Y Pb Pr (cinch), Kompozytowe CVBS (złoty cinch)
- Wyjście wideo – cyfrowe: HDMI

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): polski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas internetowy
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Alarm HDD
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Kompozytowy przewód wideo (Y), Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Baterie i akumulatory: 2x AAA
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski (na twardej dysku)

Wymiary

- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 175 x 354 x 202 mm
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):

- 251 x 202 x 251 mm
- Waga urządzenia: 12,50 kg

Moc

- Źródło zasilania: 50 Hz, 200–240 V



Data wydania 2017-04-07

Wersja: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.