



Philips Streamium  
Система Hi-Fi с Wi-Fi

**Streamium**



**MCI900**



## Почувствуйте эмоции живого выступления

### Одержимые звуком

Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 Гб, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

#### **Естественное звучание как вживую**

- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности
- FullSound усиливает басы и делает звук чище

#### **Превосходное качество воспроизведения**

- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала
- Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

#### **Вся ваша музыка в одной беспроводной системе**

- Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов
- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- Транслируйте или передавайте музыку и фотографии с ПК/MAC без проводов

#### **Обогатите ваши впечатления**

- Цветной ЖК-дисплей для удобного управления
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG



**PHILIPS**


# Особенности

## SoundSphere



Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.


## Алюминиевые АС



Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые

обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.

## FullSound



Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

## Бесплатные интернет-радиостанции



С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

## Жесткий диск 160 ГБ/2000 альбомов



Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/МАС, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиокolleкцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.



## Награда EISA 2010-2011

Европейская компактная система Эта аудиосистема Streamium Wi-Fi, дополненная динамиками SoundSphere, проигрывает фильмы в формате DVD и DivX, музыку — в формате FLAC и WAV и имеет функцию UPnP для передачи MP3-файлов с ПК. Также поддерживается воспроизведение с подключенного жесткого USB-диска емкостью 160 ГБ, а соединение Ethernet или Wi-Fi обеспечивает доступ к Интернету. Динамики из алюминия SoundSphere созданы на основе усилитель класса "D" на 2x50 Вт и состоят из направленного вверх блока низких/средних частот и отдельного динамика высоких частот.



# Характеристики

## Звук

- Настройки эквалайзера: Нейтрально
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D"
- Регулятор громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2x50 Вт RMS

## Громкоговорители

- Основная АС: SoundSphere, Двухполосная, Съёмные решетки АС

## Медианосители

- Емкость жесткого диска: 160 ГБ
- Тип: Жесткий диск USB (внешний)

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Все дорожки, Жанр, Список воспроизведения, Тот же исполнитель, Тот же жанр
- Поддержка меток ID3: Да
- Интернет-радио: Да
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с и постоянный/переменный битрейт

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Улучшения тюнера: Автосохранение

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места останова, Замедленное движение, Увеличить
- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video,

Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Дисплей на устройстве: Фото JPEG через USB-порт, Поточковая передача с компьютера
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями для телевизора
- Формат сжатия изображений: JPEG

## Подключения

- Другие подключения: Ethernet, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b), Беспроводная локальная сеть (802.11n)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Клиент UPnP, Сервер UPnP
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Антенна: Диполь FM
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Аудио выход — цифровой: HDMI

## Функции управления

- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Звуковой сигнал с жесткого диска
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Индикация: Режим приглушения

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Батарейки: 2 шт, ААА
- Краткое руководство: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- руководство пользователя: Английский,

французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на жестком диске)

## Размеры

- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 175 x 354 x 202 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 251 x 202 x 251 мм
- Вес устройства: 12,50 кг

## Питание

- Источник питания: 50 Гц, 200-240 В



Дата выпуска 2017-04-10

Версия: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221  
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster доступна только в Германии и Великобритании.