

Philips  
Microchaîne haute fidélité



MCM108C

## Son performant et design compact

Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la chaîne MCM108C! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique au gré de vos envies.

### Enrichissez votre univers sonore

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Prise d'entrée de ligne pratique pour écouter la musique en déplacement
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance de sortie totale de 2 x 2 W eff.

### Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur stéréo avec affichage numérique

### Ultracompact pour tous les styles de vie

- Conception compacte

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie: Puissance eff. de 2 x 2 watts / puissance totale de 4 watts
- Accentuation du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), Contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire
- Type de chargeur: Chargement par le haut

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM tire-bouchon fixe, Antenne AM
- Entrée auxiliaire: Entrée de ligne 3,5 mm

## Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio,

Programmation de mise en veille

- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL
- Couleur de rétroéclairage: Blanc

## Accessoires

- Télécommande: 20 touches, avec pile
- Accessoires inclus: Antenne AM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français
- Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 286 x 525 x 200 mm
- Poids incluant l'emballage: 4,31 kg

## Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 3,5 po

## Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

# Caractéristiques

## Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

## Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication  
2009-03-06

Version: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13568  
UPC: 6 09585 11735 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)