



Philips
Microsistema de música

20 W



MCM1150



Sonido potente y nítido

Obsesionados por el sonido

Escuchá tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. El microsistema Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de parlantes Bass Reflex Speaker ofrece un sonido profundo y potente
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Potencia de salida máxima de RMS de 20 W

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Sistema de parlantes Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la

conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados (Balance, Clear, Powerful, Warm y Bright) que podés utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB Direct para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 3,5"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 127 x 160 mm
- Altura del parlante principal: 170 mm
- Ancho del embalaje: 659 mm
- Altura del embalaje: 234 mm
- Profundidad del embalaje: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso neto: 3,94 kg

Alimentación

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2016-10-12

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 02905
EAN: 08 71258 16874 96

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com