



Philips
Sistema de músicas

20 W RMS



MCM1150



Som potente e de qualidade

Obcecados por som

Ouçã todas as suas músicas favoritas em seu player de música portátil com USB Direct e entrada de áudio. Este Micro System Philips também reproduz CDs de MP3 e CDs-R/RW e tem caixas de som com recurso Bass Reflex para graves potentes e dinâmicos.

Enriqueça sua experiência sonora

- Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Potência total de saída de 20 W RMS

Ouçã suas músicas favoritas de diferentes origens

- Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
- USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3
- Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Fácil de usar

- Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

PHILIPS

Destaques

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex



O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Entrada de áudio



A conectividade da Entrada de áudio permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de mídia portáteis. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, a Entrada de áudio é extremamente prática, afinal,



você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Nítido, Potente, Suave e Brillante - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

USB Direct para músicas MP3



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das conexões USB.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Controle de som digital
- Potência total de saída (RMS): 20 W RMS

Caixas acústicas

- Alto-falantes: Woofer de 3,5"
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, Conexão USB
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, repetir, reprodução aleatória, parar
- Outros: Compatível com Tag ID3

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Pré-sintonia de estações: 20
- Antena: Antena FM (75ohm)
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- USB: Host USB
- Entrada de áudio (3,5mm)

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Tipo de display: LED
- Tipo de carregador: bandeja

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Antena FM, Manual do Usuário
- Controle remoto: 21 teclas remotas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 180 mm
- Altura da unidade principal: 119 mm
- Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 127 x 160 mm
- Altura da caixa acústica principal: 170 mm
- Largura da embalagem: 659 mm
- Altura da embalagem: 234 mm
- Profundidade da embalagem: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso líquido: 3,94 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 001 02905
EAN: 08 71258 16874 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com