



Philips
Microsistema de música
Classic

10 W

MCM166

Disfrutá de la música con un sonido espectacular

con USB directo

Disfrutá del espectacular sonido que te ofrece el compacto y moderno microsistema Hi-Fi Philips MCM166. Con el refuerzo dinámico de graves y la reproducción con USB directo podés escuchar tus canciones preferidas en MP3 o CD con una potencia superior.

Fuentes múltiples para más opciones

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Disfrutá de tu música MP3 y WMA en tus unidades USB portátiles
- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras
- MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total: 12 W RMS

Excelente calidad de sonido

- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop

y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus

mejores momentos con tus familiares y amigos.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control de sonido digital de 4 modos
- Control de volumen: Control para subir y bajar el volumen
- Potencia de salida (RMS): 400 W PMPO

Parlantes

- Parlante principal: Woofer de 3"

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral
- USB: Host USB
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link

Comodidad

- Alarmas: Temporizador, Alarma de CD, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD.
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Control remoto: Control remoto de 36 teclas
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), español
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Cables: Cable de entrada de MP3

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr):
147 x 231 x 209 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
134 x 233 x 153 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
370 x 270 x 326 mm
- Peso con embalaje incluido: 5,1 kg

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2014-07-15

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 70475
EAN: 08 71258 15772 30

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.