

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD
Прямой порт USB

MCM204



Новая классика

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM204 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Новое представление о качестве звука

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Кассетная дека с автостопом
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт

Начинайте день по-своему

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные динамики с отделкой деревом
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных

режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x4 Вт / муз. мощ. 2x8 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основной динамик: 3,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, Стоп, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Предварительные настройки станций: 40
- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения

- Другие соединения: Стационарная гибкая FM-антенна, Антенна диапазона СВ
- Вход Aux: Линейный, 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Антенна FM/MW-диапазона, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
- Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Руководство пользователя: 16 языков

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 146 x 228 x 216 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 146 x 228 x 160 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 380 x 350 x 275 мм
- Вес, включая упаковку: 5,3 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц



Дата выпуска 2017-04-04

Версия: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com