

Philips
Музыкальная
микросистема

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-порт для зарядки
15 Вт макс.

MCM2300



Расслабьтесь под отличную музыку

Одержимые звуком

Слушайте любимую музыку на компактной универсальной музыкальной системе Philips с портом USB, аудиовходом и поддержкой CD. AC Bass Reflex для мощного звучания и цифровое управление звуком для оптимальных настроек.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Максимальная выходная мощность 15 Вт
- Цифровое управление звуком

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных

медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Цифровое управление звуком

С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 15 Вт

Громкоговорители

- Излучатели АС: 3" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип дисплея: Светодиодный дисплей
- Тип загрузчика: лоток

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный

Размеры

- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота основного устройства: 121 миллиметра
- Глубина основного устройства: 247 миллиметра
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 150 x 125 миллиметра
- Высота основной АС: 238 миллиметра
- Ширина упаковки: 577 миллиметра
- Высота упаковки: 312 миллиметра
- Глубина упаковки: 185 миллиметра
- Вес брутто: 4,67 кг
- Вес нетто: 3,55 кг

Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц



Дата выпуска 2019-06-10

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 87 12581 71171 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com