

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM239D



Upea ääni pienessä laitteessa

Toista musiikkia ja lataa iPod

Vapauta iPod-musiikki ja nauti loistavasta äänenlaadusta! Pienikokoisen MCM239D:n äänenlaatu on huippuluokkaa, ja järjestelmän hienojen toimintojen ansiosta voit nauttia musiikista juuri haluamallasi tavalla.

Tehosta äänentoistoa

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kätevä linjaliitin kannettavan musiikin toistamiseen
- Kokonaislähtöteho 2 x 5 W RMS

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen viritin 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Kompakti muotoilu
- Mukana helpokäyttöinen kaukosäädin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Toista musiikkia ja lataa iPod



Toista musiikkia ja lataa iPod

USB Direct - MP3/WMA

USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Lähtöteho: 2 x 10 watin musiikkiteho
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, Koko äänialue

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi
- Levyn syöttö: Etuosaa
- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys, Valikko, ylös ja alas
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Radiotekstitoiminto, Kellon RDS-asetus

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, Telakointiaseman liitäntä, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Sininen
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Jalusta
- Kaukosäädin: 24 painiketta, litiumparistot
- Verkkolaite: Hakkurivirtalähde
- Telakointiasema: Johdollinen iPod-telakointiasema
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 211 x 250 x 160 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 158 x 250 x 118 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 350 x 310 x 305 mm
- Paino pakattuna: 6,3 kg

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väriinäyttöinen iPod, iPod (5th Generation)

Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32875
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com