

Philips  
Microchaîne haute fidélité



MCM276R

## Style unique, conçu pour la station d'accueil

Si vous êtes plutôt branché et avant-gardiste, vous aimez sûrement les produits innovateurs et racés. Vous serez séduit par la très chic microchaîne MCM276R avec lecteur CD-MP3/WMA et USB Direct. Écoutez votre musique iPod sur votre Philips GoGear grâce à la trousse de la station d'accueil DC276.

### Un plaisir d'écoute illimité

- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
- Placez vos lecteurs GoGear et iPod sur la station d'accueil et utilisez-les
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

### Enrichissez votre univers sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance totale de 2 x 5 W eff.

### Le rythme de votre journée

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité

### Regardez votre disque tourner

- Porte-CD motorisé avec fenêtre
- Installation murale flexible

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de votre système DVD Philips pour accéder directement à votre musique numérique. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

## Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour

optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

## Amplification dynamique des basses

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 10 watts
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

## Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur d'aigus piézo, Haut-parleur de graves 4 po

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 40 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire
- Type de chargeur: Entrée audio, Motorisé
- Prise en charge de texte ID3
- Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 40
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique

## Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne AM,

Connexion support

## Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Minuterie de veille
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Consommation en veille: 1 W

## Accessoires

- Accessoires inclus: 2 vis pour fixation murale, Antenne AM/FM
- Télécommande: 24 touches, avec pile
- Support: Support et adaptateur pour GoGear et iPod (en option)
- Guide de démarrage rapide: Ang, Fra, Esp
- Manuel d'utilisation: Ang, Fra, Esp

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 310 x 314 x 238 mm
- Poids incluant l'emballage: 5,5 kg

## Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz



Date de publication  
2012-12-06

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 24979  
UPC: 6 09585 12117 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)