

Philips
微型 Hi-Fi 系统

可壁装

MCM277



执着于音

融入您家的音效

您将被时尚独特的创新外形所吸引。动感精致的飞利浦微型系统，凭借其流畅的设计以及 MP3/WMA-CD 和 USB 直插式播放，为您带来动态音效，更可以悬挂在墙壁上。

以您的方式开始新的一天

- 唤醒和休眠定时功能
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便

丰富您的音效体验

- 400W PMPO / 10W RMS 总功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

欣赏来自多种信号源的音乐

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 方便的输入端插孔，适合便携式音乐播放

符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 电动滑盖式前舱门平添一份时尚和优雅之感

PHILIPS

产品亮点

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

方便的线路输入插孔

线路输入连接使您可以使用飞利浦播放机播放其它设备上的音乐，只需将播放机连接至线路输出或音频输出接口，或连接其它媒体播放器（例如 CD 或 DVD 播放机、录像机和 MP3 播放器）的耳机插孔。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

电动滑盖式前舱门




电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 5 瓦 RMS, 400 瓦 PMPO
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强

扬声器

- 扬声器驱动: 4 英寸低音扬声器
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 其它: 支持 ID3 标签
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线, MW 天线
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 背光颜色: 白色
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 前置, 电动
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电源: 110 - 240 伏
- 电源: 50/60 赫兹

附件

- 遥控器: 24 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文
- 其它: FM/MW 天线, 快速入门指南, 用于壁挂的螺钉, 2 个
- 线缆 / 接口: 电源线
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 5.5 千克
- 主音箱厚度: 90 毫米
- 主音箱宽度: 160 毫米
- 主装置深度: 90 毫米
- 主装置高度: 269 毫米
- 主装置宽度: 194 毫米
- 包装高度: 314 毫米
- 包装宽度: 310 毫米
- 包装厚度: 238 毫米
- 主音箱高度: 269 毫米



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 40818 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com