

Philips  
Microchaîne haute fidélité

MP3

MCM298



## Style, qualité de son, fixation murale

Moderne et portée sur les tendances, vous êtes séduit par l'innovation et le style. Conçue à votre image, la microchaîne MCM298 affiche un style unique et produit un son exceptionnel. Compatible CD-MP3, elle peut être fixée au mur.

### Plus d'autonomie pour plus de plaisir

- 40 heures de lecture de CD-MP3

### Enrichissez votre univers sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- 2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W
- Pour un plus grand plaisir audio

### Le rythme de votre journée

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité

### Regardez votre disque tourner

- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation
- Installation murale flexible

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

## Amplif. dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

**2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W**  
2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

**40 heures de lecture de CD-MP3**  
40 heures de lecture de CD-MP3

## Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.



# Spécifications

## Son

- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplif. dynamique des basses (DBB), Incredible Surround
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W

## Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4 po, Haut-parleur d'aigus 2 po

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des disques: 40 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire
- Type de chargeur: Chargement par l'avant, Motorisé
- Prise en charge ID3-Tag
- Nombre de disques: 4

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 40
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique

## Connectivité

- Entrée auxiliaire: Entrée ligne
- Casque: 3,5 mm

## Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Programmation de mise en veille
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Consommation en veille: 1 W

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support de fixation murale, Livret de garantie
- Télécommande: 47 touches, pile
- Guide de démarrage rapide: Ang, Esp
- Manuel d'utilisation: Ang, Esp
- Carte de garantie: Carte d'enreg. Philips (États-Unis)

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 450 x 335 x 115 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 171 x 297 x 89 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 512 x 420 x 312 mm
- Poids incluant l'emballage: 10,5 kg

## Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz



Date de publication  
2009-03-13

Version: 2.0.7

12 NC: 9073 100 13426  
UPC: 6 09585 11458 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)