

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

• MP3/WMA

MCM393



Nowa wersja klasycznego urządzenia

w funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM393 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Moc muzyczna 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыpanie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie
- Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla

różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie

basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 4 cale, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Obsługa znaczników ID3
- Sposób ładowania: Szufflada
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- RDS: Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją RDS
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 24-przyciskowy z baterią litową
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 152 x 228 x 273 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 140 x 228 x 212 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 442 x 275 x 345 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,15 kg

Zasilanie

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 000 30261
EAN: 87 12581 33680 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com