

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MCM398D

Nauti musiikista hifilaatuisena

Toista musiikkia ja lataa iPod

Kokeile uusinta ja hienointa - Philips MCM398D -järjestelmällä voit toistaa iPod-musiikkia telakointiaseman kautta. Nauti upeasta äänestä missä tahansa.

Toista iPod-musiikkia täysillä kotona

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

Tehosta äänentoistoa

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen viritin 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, Piezo-diskanttikaiutin, Irrotettavat kaiutinnistikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, Telakointiaseman liitäntä
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
- Kaukosäädin: 24-painikkeinen kaukosäädin ja litiumakku
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Teline: iPodin telakointiasema ja verkkolaitteet

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 273 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 228 x 244 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 514 x 275 x 345 mm
- Paino pakattuna: 8,7 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, Väriinäytöllinen iPod, iPod (5th Generation)



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30869
EAN: 87 12581 34114 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com