

Philips
마이크로 Hi-Fi 시스템

MP3

MCM510



MP3-CD 재생

뛰어난 사운드의 정교한 스타일

최상의 기술과 스타일을 추구하는 사람들을 위해 탄생된 MCM8 은 그 기교와 품질이 아주 빼어나습니다. 강력하고 다이내믹한 스피커를 통해 MP3-CD 에서 향상된 사운드를 감상하여 하이파이를 향한 열정을 만끽하십시오.

더욱 길어지고 커진 음악 감상의 즐거움

- 10 시간 분량의 MP3 CD 음악

풍부한 음향

- 음악 감상의 즐거움을 더해주는 Incredible Surround™
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 제공하며 다이내믹 중저음 강조
- 2x25W RMS/1000W PMPO

나만의 방식으로 시작하는 하루

- 알람 및 취침 타이머
- 40 개 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성
- 로직 테이프 데크

탁월한 음질

- 품격 높은 원목 마감 스피커

PHILIPS

sense and simplicity

사양

사운드

- 출력 전력: 1000W PMPO
- 음향 향상 기능: Incredible Surround, 4가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, 다이내믹 중저음 강조

확성기

- 기본 스피커: 2웨이, Bass Reflex 스피커 시스템, 4" 우퍼, Piezo 트위터, 분리 가능한 스피커 그릴

오디오 재생

- 재생 매체: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 디스크 재생 모드: 20 트랙 프로그래밍 기능, 한 곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생
- ID3 태그 지원
- 로더 유형: 위로
- 카세트 테크 기술: 논리식
- 카세트 재생 모드: 전자식 속도 제어, 완전 자동 정지, 테이프 카운터

오디오 레코딩

- 레코딩 매체: 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능: CD 동시 시작 레코딩, 튜너 레코딩용 타이머, 자동 레코딩 수준

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 스테레오, mW

- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋: 40
- 튜너 향상 기능: 자동 저장

연결성

- Aux 입력: 라인 입력
- 헤드폰: 3.5mm
- 기타 단자: FM 안테나, MW 안테나

편의 제품

- 알람: CD 알람, 라디오 알람, 테이프 알람, 취침 타이머
- 시계: 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형: FTD
- 에코 파워 대기: 1W

액세서리

- 포함 액세서리: FM/MW 안테나
- 리모콘: 21 키

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 175 x 254 x 315 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 175 x 254 x 214 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 408 x 348 x 524 mm
- 무게 (포장 포함): 12.9 kg

제품 특징

10 시간 분량의 MP3 CD 음악

MP3는 오디오 압축 기술 중 하나인 "MPEG I Audio layer-3"의 준말입니다. MP3는 대용량 음악 파일을 음질 손상 없이 최대 10 배로 줄일 수 있는 혁신적인 압축 기술입니다. MP3는 이제 전세계에서 통용되는 오디오 압축 형식이 되었으며, 오디오 파일을 빠르고 간편하게 전송할 수 있게 되었습니다.

Incredible Surround™

Incredible Surround는 음장을 크게 확대하여 음악 속으로 빠져들게 해주는 필립스의 오디오 기술입니다. 최첨단 전자식 위상 변이 기술을 사용해 두 스피커 간의 가상 거리를 확대하는 방식으로 사운드를 좌/우로 섞습니다. 이를 통해 스테레오 효과가 크게 향상되며 보다 자연스러운 사운드를 만들어 냅니다. Incredible Surround는 별도의 스피커 없이도 풍부한 깊이와 너비를 자랑하는 완벽한 서라운드 환경으로 안내할 것입니다.

DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

다이내믹 중저음 강조

다이내믹 중저음 강조를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. 다이내믹 중저음 강조는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.



발행 일자 2007-10-29

버전: 2.0

12 NC: 9073 100 12943
EAN: 87 10895 91233 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com