

PHILIPS

Zastříhovač vousů, vlasů,
nosních a ušních chloupků

Multigroom series 5000

9 nástavců

Technologie DualCut

Provozní doba až 80 minut

Voděodolný



MG5720/15



Dokonalá úprava a přesnost

Voděodolný zastříhovač 9 v 1 pro maximální všestrannost

Zdokonalte svůj styl s tímto univerzálním zastříhovačem, který má 9 kvalitních nástavců pro úpravu tváře a vlasů. Jeho břity DualCut jsou maximálně přesné a neklouzavá rukojeť zlepšuje pohodlí a ovládání.

Zastříhovací výkon

- Maximální přesnost díky dvojnásobnému počtu břitů

Univerzálnost

- 9 nástavců na zastříhování vousů a vlasů
- Samoostřící břity pro hladký výsledek
- Přesný kovový zastříhovač zdůrazní linie plnovousu nebo bradky
- Udržuje nosní a ušní chloupky pod kontrolou
- Zastříhuje vlasy na požadovanou délku

Snadné použití

- Doba provozu: až 80 minut používání bez kabelu na jedno nabití
- Snadné uchopení
- Voděodolný pro snadné čištění pod tekoucí vodou
- Úložné pouzdro pro snadné uschování zastříhovače a nástavců pro pohodlné cestování
- Nákup krytý zárukou



asimpleswitch.com

Přednosti

Technologie DualCut



Užijte si maximální přesnost díky technologii DualCut a dvojnásobnému počtu břitů. Ocelové bříty se o sebe jemně třou a navzájem se tak brousí. Výsledkem jsou stejně ostré bříty po čtyřech letech používání jako první den.

9 nastavců na tvář a vlasy




S tímto typem zastříhovačem "vše v jednom" si můžete pohodlně zastříhovat a upravovat vousy a formovat účes.

Celokovový zastříhovač



Pomocí přesných ocelových břitů zastříhovače na tělo a vousy vytvoříte rovné, čisté linie a rovnoměrně zastříhnete i to nejhustší ochlupení. Tyto antikorozi bříty nerezaví a mají samoostřící konstrukci pro delší životnost.

Celokovový detailní zastříhovač



Vytvářejte precizní jemné linie, tvary a detaily a určujte nebo měňte svůj styl.

Zastříhovač nosních a ušních chloupků



Zbavte se nežádoucích chloupků v nose a uších snadno a pohodlně.

6 hřebenů odolných vůči nárazům



Rychlá úprava vousů a vlasů pomocí šesti zesílených nastavců. 2 hřebeny na stříhání na délku 1 mm a 2 mm, 1 nastavitelný hřeben na vousy a 3 hřebeny na vlasy o délce 9 mm, 12 mm a 16 mm.

Až 80 minut používání bez kabelu



Tento zastříhovač Philips umožňuje až 80 minut bezdrátového používání na jedno 16hodinové nabití.

Měkká pogumovaná rukojeť



Zastříhovač je opatřen ergonomickou pryžovou rukojetí pro lepší kontrolu při zastříhování a navíc snadné držení i použití.

Voděodolný



Po každém použití jednoduše opláchněte přístroj a příslušenství pro dlouhotrvající výkon.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástrojů: 9 nástavců

Nástroje pro vytváření různých stylů: Kovový zastříhovač, Přesný kovový zastříhovač, Zastříhovač chloupků v nose a uších,

Nastavitelný hřeben na vousy, 3 až 7 mm, 2 hřebeny na strniště, 3 hřebeny na vlasy

Zastříhávání vlasů / Styling tváře: Dlouhé vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré linie, Jemné tvarování, Kozí bradka

Stříhací systém

Technologie DualCut: Zastříhování ve dvou směrech

Samoostřicí břity

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Spotřeba

Typ baterie: Ni-MH

Doba chodu: 80 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 16 hodin

Automatická volba napětí: 100–240 V

Snadné použití

Čištění: 100% voděodolný

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Design

Rukojeť: Neklouzavá gumová rukojeť

Servis

2letá záruka

