

# PHILIPS

9 en 1, rostro y  
cabello

Multigroom series  
5000

9 accesorios

Tecnología DualCut

Hasta 80 minutos de autonomía

Resistente al agua



MG5720/15



## Estilo y precisión avanzados

### Recortador 9 en 1 para máxima versatilidad

Crea tu apariencia con este recortador versátil, que incluye 9 accesorios de calidad para cortar y peinar tu cabello y vello facial. Sus cuchillas DualCut brindan la máxima precisión y el mango de goma antideslizante mejora la comodidad y el control.

#### Rendimiento de corte

- Tecnología DualCut para una precisión máxima con dos veces más cuchillas

#### Versatilidad

- Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 9 accesorios
- El recortador metálico corta con precisión la barba y el cabello
- El recortador metálico para detalles define los bordes de tu barba o chivo
- El recortador para nariz elimina suavemente el vello no deseado de la nariz y los oídos
- 6 peines recortadores para cortar tu cabello y vello facial

#### Fácil de usar

- Autonomía: hasta 80 minutos de uso inalámbrico por carga
- El mango antideslizante de goma brinda mayor comodidad y control
- Resistencia al agua para una limpieza sencilla bajo el grifo
- Funda para guardar que facilita el transporte y la organización
- Garantía de 2 años



asimpleswitch.com

# Destacados

## Tecnología DualCut



Disfruta la máxima precisión gracias a la tecnología DualCut, que incluye dos veces más cuchillas. Las cuchillas de acero se frotran suavemente entre sí, lo que permite que se afilen a medida que cortan. De esta manera, tendrás unas cuchillas que se mantendrán afiladas igual que el primer día tras cuatro años de uso.

## 9 accesorios para el rostro y el cabello



Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.

## Recortador metálico



Utiliza el recortador metálico equipado con la tecnología DualCut sin un peine recortador para conseguir líneas limpias y definidas en los bordes de tu barba, cuello y nacimiento del cabello.

## Recortador metálico para detalles



Crema líneas, contornos y detalles finos con precisión para definir o cambiar tu estilo.

## Recortador para nariz y orejas



Elimina el vello no deseado de la nariz y los oídos, de forma fácil y cómoda.

## 6 peines recortadores resistentes a impactos



2 peines recortadores para barba incipiente (1 y 2 mm), 1 peine recortador ajustable para barba (3 a 7 mm) y 3 peines recortadores para cabello (9, 12 y 16 mm).

## Hasta 80 minutos de autonomía



Obtén hasta 80 minutos de uso inalámbrico por cada carga de 16 horas.

## Mango antideslizante de goma



Mango de goma de alta calidad para una comodidad y un control superiores a la hora de recortar.

## Resistente al agua



Solo tienes que lavar el dispositivo y los accesorios después de cada uso para disfrutar un rendimiento prolongado.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Crea el estilo que más te gusta

**Cantidad de accesorios:** 9 accesorios

**Herramientas estilizadoras:** Recortador metálico, Recortador metálico para detalles, Recortador para nariz y orejas, Peine recortador ajustable para barba de 3 a 7 mm, 2 peines recortadores para barba incipiente, 3 peines recortadores para cabello

**Cortadora de cabello/modelador facial:** Barba larga, Barba corta, Barba de varios días, Líneas definidas, Varios estilos, Barba de chivo

## Sistema de corte

**Tecnología DualCut:** Corte en dos direcciones

**Cuchillas autoafilables:** Y

## Accesorios

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza

**Funda:** Funda para guardar

## Energía

**Tipo de batería:** Ni-MH

**Tiempo de funcionamiento:** 80 minutos

**Carga:** Carga completa en 16 horas

**Voltaje automático:** 100-240 V

## Fácil de usar

**Limpieza:** 100% resistente al agua

**No necesita mantenimiento:** No se necesita lubricación

## Diseño

**Mango:** Mango antideslizante de goma

## Servicio

**Garantía de 2 años:** Y

