

9 in 1, Barba e capelli

- 9 accessori
- Tecnologia DualCut
- Fino a 80 minuti di autonomia
- Impermeabile

MG5720/15



Styling e precisione di livello avanzato

Rifinitore 9 in 1 per la massima versatilità

Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, che include 9 accessori di qualità per lo styling di barba e capelli. Le sue lame DualCut offrono la massima precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il comfort e il controllo.

Vantaggi

Prestazioni di taglio

- Tecnologia DualCut per la massima precisione con 2 lame aggiuntive

Versatilità

- Definisci e rifinisci lo stile di barba e capelli con 9 accessori
- Rifinitore in metallo per la definizione precisa di barba e capelli
- Il rifinitore di precisione in metallo definisce i contorni della barba o del pizzetto
- Il rifinitore per naso rimuove delicatamente i peli superflui di naso e orecchie
- 6 pettini per rifinire lo stile di barba e capelli

Semplicità d'uso

- Autonomia: fino a 80 minuti di utilizzo senza filo per ricarica
- Impugnatura in gomma antiscivolo per un maggiore comfort e controllo
- Impermeabile per una facile pulizia sotto l'acqua corrente
- Custodia per semplificare l'organizzazione e il trasporto
- Garanzia di 4 anni e tensione universale

PHILIPS

Caratteristiche

Tecnologia DualCut



Otteni la massima precisione con la tecnologia DualCut, che include il doppio delle lame. Le lame in acciaio si affilano fra di loro durante la rifinitura, in modo che siano sempre affilate come il primo giorno anche dopo 4 anni di utilizzo.

9 accessori per barba e capelli



Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba e capelli con la massima praticità.

Rifinitore in metallo



Utilizza il rifinitore in metallo con tecnologia DualCut senza il pettine per creare linee precise e definite sui contorni della barba, del collo e dei capelli.

Rifinitore di precisione in metallo



Crea con precisione linee sottili, contorni e dettagli per definire o cambiare il tuo stile.

Rifinitore per naso e orecchie



Rimuovi in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie.

6 pettini resistenti agli urti



2 pettini per barba di tre giorni (1, 2 mm), 1 pettine per barba regolabile (3-7 mm) e 3 pettini per capelli (9, 12, 16 mm).

Fino a 80 minuti di autonomia



Dopo 16 ore di ricarica, hai a disposizione fino a 80 minuti di utilizzo senza filo.

Impugnatura in gomma antiscivolo



Impugnatura in gomma di alta qualità per un comfort e un controllo superiore durante il taglio.

Impermeabile



Per prestazioni durature, è sufficiente sciacquare le lame e gli accessori dopo ogni utilizzo.

Custodia



Utilizza la pratica custodia per riporre il rifinitore o per trasportarlo. Protegge il rifinitore e tutti gli accessori quando sei in viaggio.

Garanzia



Questo rifinitore Philips include una garanzia di 4 anni. I nostri prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare nel tempo e per offrire prestazioni sempre affidabili. Le parti di questo rifinitore non necessitano di lubrificazione e la batteria è compatibile con qualsiasi tensione.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Crea il look che più ti piace

Numero di accessori	9 accessori
Strumenti per lo styling	Rifinitore in metallo Rifinitore di precisione in metallo Rifinitore per naso e orecchie Pettine per barba regolabile da 3-7 mm 2 pettini per barba di 3 giorni 3 pettini per capelli
Taglio dei capelli/ styling della barba	Barba lunga Barba corta Look barba di 3 giorni Linee definite Styling accurato Pizzetto

Sistema di taglio

Tecnologia DualCut	Taglia in due direzioni
Lame autoaffilanti	Sì

Accessori

Manutenzione	Spazzolina per pulizia
Custodia	Custodia

Assorbimento

Tipo di batteria	Ni-MH
Autonomia	80 minuti
Carica	16 ore per una ricarica completa
Tensione automatica	100-240 V

Facilità d'uso

Pulizia	Impermeabile al 100%
---------	----------------------

Nessuna manutenzione Non necessita lubrificazione

Design

Impugnatura Impugnatura in gomma antiscivolo

Assistenza

Garanzia di 4 anni Sì

Dimensioni dell'imballo

Altezza	22,00 cm
Larghezza	19,00 cm
Profondità	6,50 cm
Peso netto	0,28 Kg
Peso lordo	0,42 Kg
EAN	08710103794745
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	ID
Codice del sistema armonizzato	851020

Scatola esterna

Lunghezza	38,90 cm
Larghezza	13,90 cm
Altezza	23,70 cm
Peso lordo	1,89 Kg
EAN	18710103794742
Numero di confezioni consumatori	4



Dati soggetti a modifiche 2019, Maggio 23

Version: 5.4.1
EAN: 08710103794745

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com