

PHILIPS

"11 в 1", для волос на
голове, лице и теле

Multigroom series 5000

11 насадок

Технология DualCut

До 80 минут работы

Водонепроницаемые



MG5730/15



Высокая точность и превосходный стайлинг Многофункциональный триммер "11 в 1"

Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке.

Высококлассное моделирование

- Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

Универсальность

- Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 11 насадок
- Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле
- Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее
- Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки
- Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах
- 7 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

Легко использовать

- До 80 минут автономной работы после зарядки
- Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности
- Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды
- Чехол для удобства при хранении и в путешествиях
- Гарантия 2 года



asimpleswitch.com

Особенности

Технология DualCut



Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 4 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

11 насадок для волос на голове, лице и теле



Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.

Металлический триммер




Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос или для подравнивания волосков на теле до минимальной длины.

Высокоточная бритва




Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

Металлический триммер для создания контура



Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

Триммер для носа и ушей



Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

7 ударопрочных гребней



2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 1 гребень для тела (3 мм).

До 80 минут работы



После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 80 минут.

Нескользкая прорезиненная ручка



Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.

Водонепроницаемые



Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Создайте свой стиль

Количество насадок: 11 насадок

Насадки для стайлинга: Металлический триммер, Металлический триммер для создания контура, Высокоточная бритва, Триммер для носа и ушей, Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм, 2 гребня для щетины, 3 гребня для волос, 1 гребень для тела

Триммер для тела/лица / стрижка волос:

Длинная борода, Короткая борода, Щетина, Четкие контуры, Проработка деталей, Эспаньолка

Режущая система

Технология DualCut: Срезает волоски в двух направлениях

Самозатачивающиеся лезвия: Да

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки

Чехол: Чехол для хранения

Питание

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор

Время работы: 80 минут

Зарядка: 16 часов для полной зарядки

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Удобство использования

Очистка: 100%-ая водонепроницаемость

Не нуждается в обслуживании: Смазка не требуется

Дизайн

Ручка: Нескользящая прорезиненная ручка

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

