

PHILIPS

Zastříhovač vousů, vlasů
a tělový zastříhovač

Multigroom series 7000

18 nástrojů

Technologie DualCut

Výdrž v provozu 5 hodin

Vodotěsný



MG7770/15



Dokonalý styl a přesnost

Prémiový zastříhovač 18 v 1 pro maximální všestrannost

Pečujte o svůj styl s našim přesným a univerzálním zastříhovačem. 18 kvalitních nástrojů vám umožní vytvořit si svůj vlastní styl, od hlavy až k patě. Užijte si maximální přesnost s břity DualCut a prémiovou kovovou rukojetí s gumovými úchyty.

Zastříhovací výkon

- Maximální přesnost díky dvojnásobnému počtu břitů

Univerzálnost

- Zastříhujte a upravujte svou tvář, vlasy a tělo pomocí 18 nástrojů.
- Samoostřící břity pro hladký výsledek
- Rozlučte se s nežádoucím tělesným ochlupením
- Přesný holicí strojek pečuje o okraje tváře, brady a krku.
- Široký strojek na vlasy rychle zastříhuje i ty nejsilnější vlasy
- Přesný kovový zastříhovač zdůrazní linie plnovousu nebo bradky
- Udržuje nosní a ušní chloupky pod kontrolou
- 11 hřebenů na zastříhávání tváře, vlasů a těla

Snadné použití

- Doba provozu: 5 hodin používání bez kabelu na jedno nabití
- Lepší kontrola díky kovovému tělu a pogumované rukojeti
- Vodotěsný pro pohodlné používání ve sprše a čištění



Přednosti

Technologie DualCut



Užijte si maximální přesnost díky technologii DualCut a dvojnásobnému počtu břitů. Ocelové břity se o sebe jemně třou a navzájem se tak brousí. Výsledkem jsou stejně ostré břity po třech letech používání jako první den.

18 nástrojů na tvář, vlasy a tělo




S tímto typem zastříhovačem "vše v jednom" si můžete pohodlně zastříhovat a upravovat vousy, vlasy a tělo.

Celokový zastříhovač



Pomocí přesných ocelových břitů zastříhovače na tělo a vousy vytvoříte rovné, čisté linie a rovnoměrně zastříhnete i to nejhustší ochlupení. Tyto antikorozi břitů nerezaví a mají samoostřicí konstrukci pro delší životnost.

Holicí strojek na tělo se systémem ochrany pokožky



Pomocí holicího strojku na tělo si pohodlně oholíte oblast pod krkem. Jediný systém ochrany pokožky chrání i ty nejcitlivější tělesné partie a umožňuje chloupky pohodlně zastříhovat až na 0,5 mm.

Přesný holicí strojek



Přesný holicí strojek se používá po zastříhování k doladění okrajů na tváři, bradě a krku.

Široký zastříhovač vlasů



Rychle vytvářejte vlastní účesy. Extra široký 41mm strojek na vlasy ostříhá jedním tahem více vlasů.

Celokový detailní zastříhovač



Vytvářejte precizní jemné linie, tvary a detaily a určujte nebo měňte svůj styl.

Zastříhovač nosních a ušních chloupků



Zbavte se nežádoucích chloupků v nose a uších snadno a pohodlně.

11 hřebenů odolných vůči nárazům



2 hřebeny na stříhání (1,2 mm), 1 hřeben na vousy (3 až 7 mm), 4 široké hřebeny na vlasy (4, 9, 12, 16 mm), 2 hřebeny na postupné sestřihování vlasů (levý, pravý) a 2 hřebeny na tělo (3,5 mm).



Ocenění iF DESIGN AWARD 2017

Multifunkční zastříhovač řady 7000 Ocenění iF DESIGN AWARD 2017

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástrojů: 18 nástrojů

Nástroje pro vytváření různých stylů: Kovový zastříhovač, Přesný kovový zastříhovač, Přesný holicí strojek, Zastříhovač chloupků v nose a uších, Široký zastříhovač vlasů, Holicí strojek na tělo, Nástavec na ochranu pokožky těla, Nastavitelný hřeben na vousy, 3 až 7 mm, 2 hřebeny na strniště, 4 široké hřebeny na vlasy, 2 hřebeny na postupné sestříhování vlasů, 2 hřebeny na tělo

Úprava těla / zastříhování vlasů / péče o tvář:

Dlouhé vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré linie, Jemné tvarování, Kozí bradka

Stříhací systém

Technologie DualCut: Zastříhování ve dvou směrech

Samoostřicí břity

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč

Pouzdro: Prémiové cestovní pouzdro

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 5 hodin

Nabíjení: 2hodinové nabíjení, Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100–240 V

Snadné použití

Suché a mokré používání: Vodotěsný a snadno umývatelný

Displej: Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Design

Rukojeť: Rukojeť z nerezové oceli, Neklouzává gumová rukojeť

Servis

2letá záruka

