

# PHILIPS

18 in 1, Barba, capelli e corpo

Multigroom series  
7000

18 accessori

Tecnologia DualCut

5 ore di autonomia

Utilizzabile nella doccia



MG7770/15



## Styling e precisione perfetti

Rifinitore premium 18 in 1 per la massima versatilità

Perfeziona il tuo stile personale con il nostro rifinitore più preciso e versatile. 18 accessori di qualità ti consentono di dare forma al tuo stile unico dalla testa ai piedi. Sfrutta la precisione straordinaria delle lame DualCut e l'impugnatura premium in acciaio e gomma.

### Prestazioni di taglio

- Tecnologia DualCut per la massima precisione con 2 lame aggiuntive

### Versatilità

- Definisci e rifinisci lo stile di barba, capelli e corpo con 18 accessori
- Rifinitore in metallo per la definizione precisa di barba, capelli e corpo
- Il bodyshaver ti consente di raderti i peli del corpo con la massima comodità
- Il rasoio di precisione perfeziona i contorni di guance, mento e collo
- Il regolacapelli con testina ampia taglia anche i capelli più folti
- Il rifinitore di precisione in metallo definisce i contorni della barba o del pizzetto
- Il rifinitore per naso rimuove delicatamente i peli superflui di naso e orecchie
- 11 pettini per rifinire lo stile di barba, capelli e corpo

### Semplicità d'uso

- Autonomia: 5 ore di utilizzo senza filo per ogni ricarica
- La struttura in acciaio e l'impugnatura in gomma migliorare il controllo
- Utilizzabile nella doccia per una maggiore praticità e una pulizia più semplice



## In evidenza

### Tecnologia DualCut



Otteni la massima precisione con la tecnologia DualCut, che include 2 lame aggiuntive. Le lame in acciaio si affilano fra di loro durante la rifinitura, in modo che siano sempre affilate come il primo giorno anche dopo 5 anni di utilizzo.

### 18 accessori per barba, capelli e corpo




Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba, capelli e corpo con la massima praticità.

### Rifinitore in metallo



Utilizza il rifinitore in metallo con tecnologia DualCut senza il pettine per creare linee precise e definite per barba, collo e capelli, oppure taglia i peli del corpo alla lunghezza minima.

### Bodyshaver con sistema di protezione della pelle



Radi in modo comodo le zone al di sotto del collo con il nostro bodyshaver. L'esclusivo sistema di protezione della pelle protegge anche le zone del corpo più sensibili, consentendoti di radere i peli con la massima comodità con una precisione fino a 0,5 mm.

### Rasoio di precisione



Utilizza il rasoio di precisione dopo la rifinitura, ideale per i contorni di guance, mento e collo.

### Regolacapelli con testina ampia



Crea rapidamente lo stile dei tuoi capelli. Il regolacapelli con testina ampia da 41 mm taglia più capelli a ogni passata.

### Rifinitore di precisione in metallo



Crea con precisione linee sottili, contorni e dettagli per definire o cambiare il tuo stile.

### Rifinitore per naso e orecchie



Rimuovi in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie.

### 11 pettini resistenti agli urti



2 pettini per barbetta (1, 2 mm), 1 pettine per barba regolabile (3-7 mm), 4 pettini per capelli con testina ampia (4, 9, 12, 16 mm), 2 pettini per sfumatura (destra, sinistra) e 2 pettini per corpo (3, 5 mm).



### iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom series 7000iF DESIGN AWARD 2017

# Specifiche

## Crea il look che più ti piace

**Numero di accessori:** 18 accessori

**Strumenti per lo styling:** Rifinitore in metallo, Rifinitore di precisione in metallo, Rasoio di precisione, Rifinitore per naso e orecchie, Regolacapelli con testina ampia, Bodyshaver, Accessorio corpo per la protezione della pelle, Pettine per barba regolabile da 3-7 mm, 2 pettini per barba di 3 giorni, 4 pettini per capelli con testina ampia, 2 pettini per sfumatura, 2 pettini per il corpo

**Bodygroom/taglio dei capelli/styling della barba:** Barba lunga, Barba corta, Look barba di 3 giorni, Linee definite, Styling accurato, Pizzetto

## Sistema di taglio

**Tecnologia DualCut:** Taglia in due direzioni  
**Lame autoaffilanti**

## Accessori

**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia  
**Custodia:** Custodia da viaggio di alta qualità

## Assorbimento

**Tipo di batteria:** Ioni di litio  
**Autonomia:** 5 ore  
**Carica:** 2 ore di carica, 5 minuti di ricarica rapida  
**Tensione automatica:** 100-240 V

## Facilità d'uso

**Wet & Dry:** Utilizzabile sotto la doccia e facile da pulire

**Display:** Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica

**Nessuna manutenzione:** Non necessita lubrificazione

## Design

**Impugnatura:** Impugnatura in acciaio, Impugnatura in gomma antiscivolo

## Assistenza

**Garanzia di 5 anni**

