

PHILIPS

18-in-1, für Gesicht,
Haare und Körper

Multigroom series
7000

18 Aufsätze

DualCut-Technologie

5 Stunden Betriebsdauer

Wasserfest



MG7785/20



Ultimatives Styling & Präzision

18-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 18 Qualitätsaufsätze ermöglichen Ihnen von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision dank DualCut-Klingen und eine bequeme Handhabung dank eines hochwertigen Handstücks aus Stahl mit Gummieinsatz.

Schneideleistung

- DualCut-Technologie für maximale Präzision

Vielfältigkeit

- Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen
- Metalltrimmer schneidet Bart, Haare und Körperbehaarung unglaublich präzise
- Körperrasierer zur bequemen Rasur Ihrer Körperbehaarung
- Präzisionsrasierer für perfekte Kanten an Wangen, Hals und Kinn
- Breiter Haarschneider sogar für dickste Haare
- Präzisionstrimmer aus Metall für perfekte Kanten an Bart oder Spitzbart
- Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
- 11 Kämme für Gesicht, Haare und Körper

Einfache Bedienung

- Rahmen aus Edelstahl und Gummigriff für bessere Kontrolle
- Wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 5 Stunden Laufzeit

Besonderheiten

18 Aufsätze für Gesicht, Haare und Körper



Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.

DualCut-Technologie



Genießen Sie maximale Präzision mit der DualCut-Technologie für zwei Mal schnelleres Trimmen. Die Stahlklingen reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Dadurch sind die Klingen auch nach 5 Jahren Gebrauch immer noch so scharf wie am ersten Tag.

Metalltrimmer




Verwenden Sie den Metalltrimmer mit DualCut-Technologie ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart, Hals und Haaransatz, oder trimmen Sie Ihre Körperbehaarung auf eine minimale Länge.

Körperrasierer mit Hautschutz



Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer ganz bequem unterhalb des Halses. Unser einzigartiges Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. Dadurch können Sie Ihr Körperhaar problemlos auf bis zu 0,5 mm trimmen.

Präzisionsrasierer



Verwenden Sie den Präzisionsrasierer nach dem Schneiden, um die Kanten an Wangen, Hals und Kinn zu perfektionieren.

Breiter Haarschneider




Kreieren Sie Ihren eigenen Style im Handumdrehen. Der extrabreite Haarschneider mit einer Breite von 41 mm schneidet in einem Zug mehr Haare.

Präzisionstrimmer aus Metall



Trimmen Sie präzise feine Linien, Konturen und Details, um Ihren Style zu definieren oder zu verändern.

Nasen- und Ohrhaartrimmer



Entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrhaare.

11 widerstandsfähige Kämmе



2 Trimmeraufsätze (1 und 2 mm), 1 verstellbarer Bartkamm (3 bis 7 mm), 4 breite Kammaufsätze (4, 9, 12 und 16 mm), 2 ausdünnende Kämmе (rechts und links) und 2 Kämmе zum Trimmen der Körperbehaarung (3 und 5 mm).

Daten

Kreieren Sie Ihren eigenen Look

Anzahl der Aufsätze: 18 Aufsätze

Stylingzubehör: Präzisionstrimmer aus Metall, Präzisionsrasierer, Breiter Haarschneider, Körperrasierer, Hautschutzaufsatz für den Körper, Metalltrimmer, Nasen- und Ohrenhaartrimmer, Verstellbarer Bartkamm mit 3 bis 7 mm, 2 Trimmeraufsätze, 4 breite Käämme, 2 haarausdünnende Käämme, 2 Kammaufsätze für Körperbehaarung
Bodygroom/Haarschneiden/Gesicht: Langer Bart, Kurzer Bart, Dreitagebart, Präzise Linien, Exaktes Styling, Spitzbart

Schneidesystem

DualCut-Technologie: Schneidet in zwei Richtungen

Selbstschärfende Klingen

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste

Aufbewahrungsetui: Premium-Reiseetui

Power

Batterietyp: Lithium-Ionen

Akkulaufzeit: 5 Stunden

Ladezeit: 2 Stunden Ladezeit, Schnellladung in 5 Minuten

Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Wasserfest und einfache Reinigung

Anzeige: Akkustandanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand

Wartungsfrei: Kein Öl notwendig

Design

Handstück: Rutschfester Griff aus Gummi, Edelstahlgriff

Service

2 Jahre Garantie

