

# PHILIPS

## 洁肤仪

VisaPure MEN  
Essential

深度毛孔套装



MS5031/00



## 少油光，多自信

DualMotion 为您提供非凡的毛孔清洁效果

飞利浦 VisaPure Men Essential 深度毛孔清洁套装采用先进的 DualMotion 技术，结合旋转与振动动作，可为您带来非凡的毛孔清洁和控油效果

### 比手动清洁高效

- DualMotion 技术：震动转刷

### 专为毛孔深层清洁而设计

- 减少可见的毛孔和黑头

### 触感轻柔

- 如丝般柔软的刷毛，柔和深度清洁

### 满足您的每日需求

- 使用 1 分钟即可达到预期效果
- 可在淋浴时使用，可在水龙头下冲洗



asimpleswitch.com


## 产品亮点

### DualMotion 技术



飞利浦 DualMotion 技术融合了毛刷的旋转与振动动作，通过刷毛深度清洁面部积聚的油脂和污垢，焕发健康靓丽的肌肤。

### 如丝般柔软的刷毛




只需将设备与您自己的日常洁面产品一起使用即可。丝般柔滑的刷毛不但如双手般温柔地呵护，而且会带来高效的洁肤效果，深入接触所有不均匀且难以触及的部位。

### 多种刷头类型



多种刷头适用于不同的需求。控油刷头用于日常清洁和控油；深度毛孔刷头用于去除黑头；准确刷头用于清洁难以触及的区域。

### 充电式设计



飞利浦 VisaPure for MEN Essential 充满电后可供清洁 20 次，相当于每日 2 次，可使用 10 天。

### 防水设计



飞利浦 VisaPure MEN Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用并可在水龙头下冲洗。

## 规格

### 优点

**有效清洁肌肤:** DualMotion 双重振旋科技  
**去角质:** 去除死皮细胞  
**温和:** 如手般温柔地清洁您的肌肤  
**减少黑头:** 为您带来洁净的肌肤  
**减少可见的毛孔:** 为您带来洁净的肌肤

### 操作简易

**防水设计:** 可在淋浴时使用  
**无线设计:** 充满电后最多可使用 20 次  
**电量不足指示:** 指示电池寿命  
**手柄:** 人体工程学设计，带来舒适握持体验

### 包含

**刷头:** 2 个控油刷头，深度毛孔刷头，精细刷头  
**使用说明:** 用户手册  
**电源适配器:** 100 - 240 伏电源适配器

### 功率

**充电时间:** 8 小时  
**充电装置:** 可充电电池  
**工作时间:** 充满电后可供清洁 20 次，每次 1 分钟  
**电压:** 100-240 伏

### 服务

**保修:** 2 年全球保修



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。