

# PHILIPS

## 洁肤仪

VisaPure MEN  
Essential

夏季套件

软质海绵



MS5038/00



## 清爽舒畅，可供夏季使用

采用 DualMotion 和专用夏季刷头

DualMotion 与专用夏季刷头结合使用，可去除面部 90% 以上的油脂、污垢和汗渍，保持清爽

### 清除夏日里 90% 以上的粘性物质

- 产生气泡，去除夏日里的粘性物质
- 特殊的 DualMotion 技术，可有效洁面

### 满足您的每日需求

- 使用 1 分钟即可达到预期效果
- 可在淋浴时使用，可在水龙头下冲洗
- 每 3 个月更换一次刷头，确保使用卫生

### 专为您的皮肤需求设计

- 各种刷头可满足您的皮肤需求




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 充电式设计


飞利浦 VisaPure for MEN Essential 充满电后可供清洁 20 次，相当于每日 2 次，可使用 10 天。

## 刷头每 3 个月更换一次



为了保持 VisaPure MEN 卫生，请每 3 个月更换一次刷头，只需将更换的新刷头卡在 VisaPure MEN 上。

## 夏季刷头



夏季刷头包括 2 个可去除面部油脂、污垢和汗渍。8,000 圆边刷毛可深度清洁皮肤上的油脂。中央的海绵可产生气泡并增强对多余油脂的吸收，使您在清洁后感到神清气爽。

## 防水设计



飞利浦 VisaPure MEN Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用并可在水龙头下冲洗。

## DualMotion 双重振旋科技



旋转和振动的特别结合。振动可温和地去除油脂、污垢和死皮细胞，旋转可有效地带走杂质。

## 提供一系列清洁刷

选择适合您肤质和需求的刷头：可订购普通 (MS590)、敏感 (MS591) 和深度毛孔 (MS597) 刷头。

# 规格

## 优点

**温和：**如手般温柔地清洁您的肌肤

**去角质：**去除死皮细胞

**专为您的皮肤需求设计：**提供一系列清洁刷

## 操作简易

**防水设计：**可在淋浴时使用

**无线设计：**充满电后最多可使用 20 次

**1 档最佳速度设置**

**清洁：**可完全水洗

**显示屏：**电量不足指示

**满足您的每日需求：**早晨或夜晚使用

**工作中：**无线使用

## 包含

**刷头：**普通刷头, 1 个夏季刷头

**使用说明：**用户手册

**电源适配器：**100 - 240 伏电源适配器

## 功率

**充电时间：**8 小时

**充电装置：**可充电电池

**工作时间：**充满电后可供清洁 20 次，每次 1 分钟

**自动电压：**100-240 伏

## 服务

**2 年保修：**手柄具有 2 年保修

## 兼容性

**兼容的刷头\*：**防雾霾刷头 MS599, 深度毛孔刷头 MS596, 去角质刷头 MS592, 普通皮肤刷头 MS590, 精准刷头 MS597, 敏感皮肤刷头 MS591



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。