



Philips

Аксессуар для громкой связи д/беспроводных телефонов

Универсальная совместимость

Дисплей 1,8", подсветка белого цвета

Громкая связь



MT3120T

Разговоры по телефону без ограничения свободы движений

Громкая связь с кристально чистым звуком

Благодаря легкому и портативному телефону громкой связи Philips, который будет идеальным компаньоном для любого телефона DECT, вы сможете выполнять и принимать вызовы, даже если ваши руки заняты. Оцените кристально чистый звук, высокий уровень громкости и интуитивно понятный сенсорный экран.

Долгие телефонные разговоры при полной свободе движений

- Микрофон и динамик настроены для чистого звука по громкой связи
- Разговаривайте по громкой связи или подключите наушники
- Можно носить на зажиме или темляке, либо просто положить рядом

Универсальная совместимость

- Совместимость почти со всеми беспроводными телефонами DECT

Телефон с полным набором функций и сенсорным управлением

- Простое и быстрое управление через сенсорный экран
- Определитель номера — посмотрите, кто звонит
- Телефонная книга на 20 номеров и журнал на 30 вызовов
- Более долгое общение — до 8 часов в режиме разговора
- До 140 часов работы в режиме ожидания

Экодизайн

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO

PHILIPS

Аксессуар для громкой связи д/беспроводных телефонов
Универсальная совместимость Дисплей 1,8", подсветка белого цвета, Громкая связь

MT3120T/52

Особенности

Кристалльно чистый звук громкой связи



Телефон громкой связи Philips, оснащенный высокоэффективным динамиком с закрытой акустической камерой, обеспечивает громкий, кристалльно чистый звук. В режиме громкой связи звук становится более громким и четким, чем на каком бы то ни было мобильном или стационарном телефоне стандарта DECT.

Совместимость с телефонами DECT



Телефон громкой связи Philips DECT совместим со стандартом GAP (Generic Access Profile), а это значит, что для совершения и приема вызовов его нужно просто зарегистрировать на базе.

Интуитивно понятный сенсорный экран



Общаться по телефону интереснее, чем читать длинные руководства. Именно

поэтому наш телефон громкой связи Philips оснащен надежным сенсорным экраном для совершения и приема вызовов, а также управления настройками телефона.

На зажиме/темляке/на столе




Можно использовать на зажиме, темляке или стационарно: по сравнению с обычными телефонами стандарта DECT, используемыми в режиме громкой связи, конструкция телефона громкой связи Philips легкая и компактная, что позволяет брать его с собой куда угодно. Можно носить на зажиме или темляке, либо просто положить рядом, заниматься другими делами и разговаривать, оставляя руки свободными.

Возможность подключения наушников/АС



Для максимальной конфиденциальности и сохранения преимуществ громкой связи наушники можно использовать вместе с телефоном громкой связи Philips. Чтобы сохранить конфиденциальность разговора, просто подключите наушники в разъему 3,5 мм и наслаждайтесь преимуществами громкой связи.

АОН — узнайте, кто звонит



Определитель номера — посмотрите, кто звонит

Память: 20 номеров, журнал: 30 вызовов



Телефонная книга на 20 номеров и журнал на 30 вызовов

Режим ECO



Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO

Характеристики

Звук

- Громкая связь: Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Звук высокого качества: Да
- Звонки трубки: Полифонические
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 5 полифонических мелодий звонка

Изображение/дисплей

- Сенсорный экран: Сенсорный экран
- Размер дисплея: 4,6 см/1,8"
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: FSTN: Да
- Разрешение основного дисплея: 64 x 102 пикселей

Комфорт

- Распределение вызовов: Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, время разговора
- Блокировка клавиатуры: Да
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Будильники: Будильник
- Разъем для наушников: Да
- Рабочий диапазон: В помещении: до 50 м, на улице: до 300 м
- Отображение даты/времени: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Языки экранных меню: Английский, Русский, Болгарский, Хорватский, Чешский, Эстонский, Венгерский, Латышский, Литовский, Польский, Румынский, Сербский, Словацкий, Словенский, Украинский

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 30
- Телефонная книга: 20

Аксессуары

- зарядное устройство: Энергосберегающий переключатель (европейского типа, 2-контактный)
- Краткое руководство: Да
- Ремешок: Регулируемый

Питание

- Время нахождения в режиме ожидания: до 160 ч
- Время разговора: до 8 ч
- Тип элемента питания: Литий-полимерный, 9 г
- Электропитание: 100—240 В~, 50—60 Гц

Экодизайн

- Экорезжим: Да

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 114 x 105 x 102,5 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 0,205 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 11,4 x 10,5 x 10,25 см
- Вес брутто: 0,205 кг
- Вес нетто: 0,12 кг
- EAN: 87 12581 63258 8
- Вес упаковки: 0,085 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2015-02-04

Версия: 6.6.2

12 NC: 8670 000 86585
EAN: 08 71258 16325 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com