

Philips
Szóloptikás kábel

1,5 m-es

MWA2522T



Megbízható csatlakozás

ezzel a szóloptikás audiokábellel!

A kábel elősegíti az összetevők optimális teljesítményét. A legjobb összeköttetést teszi lehetővé az audio- és videojelek továbbításához az összetevők között.

Kiváló hangminőség

- Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Könnyű beállítás

- Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Nagyobb tartósság

- A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
- Rugalmas PVC-burkolat
- Gumi törésgátló

Minimális csomagolóanyag felhasználás

- Akasztófül

PHILIPS
sense and simplicity

Száloptikás kábel
1,5 m-es

Műszaki adatok

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
13,0 x 13,0 x 0,5 cm
- Nettó tömeg: 0,015 kg
- Bruttó tömeg: 0,016 kg
- Önsúly: 0,001 kg
- EAN: 87 12581 41341 5
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
24,1 x 13,2 x 10,9 cm
- Nettó tömeg: 0,720 kg
- Bruttó tömeg: 0,756 kg
- Önsúly: 0,036 kg
- EAN: 87 12581 41344 6
- Fogyasztói csomagolások száma: 48


MWA2522T/10

Fénypontok

Nagy tisztaságú réz

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.

Kényelmes fogás



A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Műanyag csatlakozódugó

A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.

Rugalmas PVC-burkolat

A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.

Gumi törésgátló

A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik egymáshoz.

Akasztófül

Az akasztófülrel rendelkező termékek minimális csomagolóanyag felhasználással kerülnek forgalomba, és alternatív kijelzési lehetőséget biztosítanak.



Kiadás dátuma
2010-04-13

Verzió: 1.3.5

12 NC: 8670 000 39161
EAN: 87 12581 41341 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com