

Philips  
SCART-omkopplare

## Fem lägen

Manuell

MWS2827T



## Tillförlitlig anslutning

med den här manuella SCART-omkopplaren med fem lägen

Anslut fem SCART-enheter till en TV med en SCART-anslutning.

### Njut av bra bildkvalitet

- Nickelpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt
- Tillverkad med kvalitet

### Enkel installation

- Elimineras kabeltrassel

### Miljövänlig

- Miljövänlig blyfri konstruktion

### Minimalt med förpackningsmaterial

- På en hängkrok

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Yttre kartong

- Bruttovikt: 9,7 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 54,9 x 21,3 x 30,8 cm
- Nettovikt: 9,216 kg
- Taravikt: 0,484 kg

### Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):  
6,9 x 20,3 x 3 cm
- Bruttovikt: 0,197 kg
- Nettovikt: 0,192 kg
- Taravikt: 0,005 kg

## Funktioner

### Nickelpläterade kontakter

Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.

### Kvalitetstillverkning

I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.

### Eliminerar kabeltrassel

Kablar på samma plats utan trassel.

### Blyfri konstruktion

Blyfri konstruktion av miljövänliga material.

### På en hängkrok

Produkter som hänger på en hängkrok behöver minimalt med förpackningsmaterial och kan visas på flera olika sätt.



Publiceringsdatum  
2009-03-09

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 39207  
EAN: 87 12581 41410 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)