

NIDEOLINE

DVD-Receiver-System mit Dolby ProLogic II und SACD-Wiedergabe

- 6 x 75 Watt Sinus
- 5-fach DVD-Wechsler
- Dolby Digital-, Dolby ProLogic II-, DTS-Decoder
- DVD, DVD+RW, S-VCD, VCD, MP3-CD, SACD, Audio-CD, CD-R, CD-RW
- Wiedergabe von Kodak-Picture-CDs (JPEG-Format)
- Clear Voice - Verbesserung der Verständlichkeit von Dialogen bei DVD-Wiedergabe
- Subwoofer in Lautsprechersäulen integriert
- Einfaches Lautsprechersetup über Joy-Stick-Fernbedienung
- Hochauflösende Bändchen-Hochtöner
- Center-Lautsprecher bestückt mit 5 multidirektionalen Chassis für breite Raumausleuchtung



PHILIPS

DVD-Receiver-System mit Dolby ProLogic II und SACD-Wiedergabe



Ausstattung Tuner

- Tunertyp: RDS-Digital-Tuner
- Radio Daten System: Sendernamenanzeige
- Wellenbereiche: UKW / MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Senderprogrammierung: automatisch

Ausstattung Verstärker

- Musikleistung (W): 6 x 150
- Sinusleistung (W): 6 x 75
- Dolby Digital-, Dolby ProLogic II-, DTS-, SACD-, MPEG II-Decoder
- Seating Control: Einfache Lautsprecherkonfiguration durch Festlegung der Hörposition mittels Joy-Stick-Fernbedienung
- Clear Voice: Verbesserung der Verständlichkeit von Dialogen bei 6-Kanal-Wiedergabe
- Matrix Surround: Umsetzung 2.1 auf 4.1
- Virtual Surround
- Digitale Klangeinstellungen: Tuner-/CD-Wiedergabe (Rock, Digital, Jazz, Klassik), DVD-Wiedergabe (Action, Science-Fiction, Drama, Konzert)
- Bass-/Höhenregelung

Ausstattung DVD-Player

- 5-fach DVD-Wechsler integriert
- CD-Typen: DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, SACD, Kodak Picture-CD (Jpg-Format), Audio-CD, CD-R, CD-RW
- DVD-Wiedergabe-Funktionen: Zoomfunktion, Zeitlupe vor-/rückwärts, Kapitelsprung vor-/rückwärts, Suchlauf vor-/rückwärts, Einzelbild vor-/ rückwärts, Kindersicherung, unterstützt Multi-Kamera DVDs, MP3-Bitraten (32 - 256 kB/Sek.)

Uhr / Timer

- 24 Stunden-Anzeige
- Sleep-Timer

Display

- Displaytyp: FTD
- VU-Meter für Leistungsanzeige

- Benutzerfreundliches OSD

Stereo-/Surround-Lautsprecher

- Bändchen-Hochtöner
- Lautsprechersystem: 3-Wege-System
- Abmessungen (B x H x T//cm): 9,5 x 28,0 x 7,0

Center-Lautsprecher

- 5 multidirektionale Chassis für breite Raumausleuchtung
- Lautsprechersystem: Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm): 43,5 x 7,2 x 6,4

Subwoofer-Lautsprecher

- In Stereo-Lautsprechersäulen integriert
- Sinusbelastbarkeit (Watt): 37,5 / Lautsprechersäule
- Abstrahlverhalten: zum Boden gerichtet, keine Richtwirkung wahrnehmbar

Anschlüsse vorn

- Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke, Stereo

Anschlüsse hinten

- Antennen-Eingang: Koaxial / 75 Ohm, Rahmenantenne
- Digital-Eingang koaxial: 1, Cinch-Buchse, SPDIF
- Digital-Ausgang koaxial: 1, Cinch-Buchse
- AUX-Eingänge (Audio): 2, Cinch-Buchse
- Line-Ausgänge (AUX): 1, Cinch-Buchse
- Video-Ausgänge: 1 x S-VHS, 1 x Video-Cinch (FBAS)
- Euro AV-Anschluss: 1
- Lautsprecheranschlüsse: Click-Fit

Stromversorgung

- 230 Volt / 50 Hz
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 1

Farbe

- Gerätefarbe: Schwarz / Silber

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm): 43,5 x 9,6 x 35,7

Lieferumfang

- 4 Satelliten-, 1 Center-Lautsprecher, 2 Aluminium-Lautsprechersäulen (Höhe ca. 0,9 m) mit integriertem Subwoofer, Euro AV-Kabel, Fernbedienung inkl. 2 Mignon-Batterien (AA)

EAN: 8710895742047 (/22S)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
7/03/VL (01)

www.philips.de
www.philips.at

