

HIFI LINE MX 900

Dolby Surround ProLogic Nachrüstset

Produkt-
Information



Dolby Surround ProLogic Nachrüstset

Einfache Lösung zur Erweiterung bestehender HiFi-Anlagen und TV-Geräte für das vollwertige Heimkino-Erlebnis

Bestehend aus:
Center-Einheit, Surround-Lautsprecherboxen, IR-Fernbedienung

Center-Einheit:

Integrierter Dolby ProLogic-Decoder und Verstärker für Center- und Surround-Lautsprecher (Musikleistung Center: 45 Watt / Surround: 45 Watt)

Zusätzliche Anschlußmöglichkeit für Subwoofer (pre-out) und Surround (pre-out)

Integrierte 2-Wege-Lautsprecherbox (Center-Signal)

Surround-Lautsprecherboxen:

10 cm Breitbandsystem,
Kabellänge: 8 m

Kurztext: MX900
VE/PE: 1/-

